

PHILIPS

Šviesdiodžių
vamzdis EM T8

LED

1200 mm

4 000 K

G13



8720169323933



Patikimas šviesos diodų taškinis apšvietimas, puiki šviesos kokybė

Atnaujinimas į „Philips“ šviesos diodų vamzdelius yra greitas ir paprastas būdas pakeisti senas fluorescencines lempas modernia ir efektyvia LED technologija. Šis „Philips“ šviesos diodų vamzdelis puikiai tinka toms vietoms, kuriose reikia daug šviesos.

Pasirinkite ilgalaikį sprendimą

- Mėgaukitės šviesos diodų energijos taupymu neprarandant šviesos kokybės. Iškart sutaupykite daugiau nei 50 % energijos, pakeisdami esamas fluorescencines lemputes (draudžiama pagal ES reglamentą nuo 2023 m.).

Pasirinkite paprastą senų fluorescencinių lempučių pakaitalą

- Tobulas linijinių fluorescencinių lempų pakaitalas, tinkantis prie esamų šviestuvų. Tiesiog prijunkite ir paleiskite nekeisdami elektros instaliacijos.
- Sukurta veikti su elektromagnetiniais balastiniais įtaisais.

Ypatybės

Sutaupo daugiau nei 50 % energijos, lyginant su fluorescencinėmis lemputėmis

Greita ir lengva sumontuoti
Suderinamas su elektromagnetiniu balastiniu įtaisu

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: T8
- Kištukinis lizdas: G13
- Lemputės apdaila: Matinis
- Reguluojamas šviesos srautas: Ne
- Bulb Material: Glass

Lemputės matmenys

- Aukštis: 121,4 cm
- Plotis: 2,8 cm

Ilgamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 10 000

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 240 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 4000 K
- Nominalus šviesos srautas: 1600 lm

Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort

Kitos savybės

- Efektyvumas: 100 lm/W

Pakuotės informacija

- EAN: 8720169323933
- EOC: 872016932393301
- Gaminio pavadinimas: LED T8 1200mm 16W G13 CW 1CT/4 DISC

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.5
- Įtampa: AC 220–240 V
- Galingumas: 16 W

Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 121,4 cm

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60 Hz

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminy: 8720169323933
- Grynasis svoris: 0,22 kg
- Grynas svoris: 0,27 kg
- Aukštis: 127,7 cm
- Ilgis: 3,1 cm
- Plotis: 3,1 cm



Išleidimo data:
2025-05-20
Versija: 0.78

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com