

PHILIPS

„Otis“ sieniniai
šviestuvai 4,3 W

Itin taupus

2700 K

Plieninis

Atsparus vandeniui



8720169351332



Mūsų kol kas labiausiai energiją taupantis šviesos diodų šviestuvas

„Philips Otis Ultra Efficient“ įmontuotasis šviestuvas naudoja novatorišką naują technologiją, skirtą sumažinti anglies dvideginio išmetimą, medžiagų švaistymą ir energijos suvartojimą. Turėdami neįtikėtiną 50 000 valandų naudojimo trukmę, šie šviestuvai tarnauja daugiau nei du kartus ilgiau nei „Philips“ šviesos diodų lauko ekvivalentai ir sunaudoja 50 % mažiau energijos – kaip tik tvaresnei planetai.

Tvarūs šviesos sprendimai

- Ilga naudojimo trukmė – iki 50 000 valandų
- Itin efektyvus

Pažangus LED apšvietimas

- 5 metų garantija LED sistemai

Aukščiausia kokybė

- Aukštos kokybės aliuminis ir sintetika
- Patvari konstrukcija su „PowerShield“ danga

Sukurta laukui

- IP44 – atsparus orų pokyčiams

8720169351332

Ypatingos savybės

- Galingas apšvietimas

Aukštos kokybės apšvietimas

- Šilta, balta šviesa (2700 K)


Ypatybės

Ilga naudojimo trukmė – iki 50 000 valandų



Patikima aukštos kokybės LED lemputė veikia iki 50 000 valandų. Galite būti ramūs žinodami, kad jums nereikės rūpintis priežiūra daugelį metų, o kiekvieną vakarą mėgausitės tobula sodo šviesa.

Itin efektyvus



Naudoja mažiausiai 50 % mažiau energijos, palyginti su lygiaverčiais standartiniais „Philips“ LED žibintais.

5 metų garantija LED sistemai




Be standartinės šiam šviestuvui siūlomos 2 metų garantijos, „Philips“ LED sistemai (LED moduliui ir tvarkyklei) taip pat suteikia 5 metų garantiją.

Aukštos kokybės aliuminis ir sintetika



Ši „Philips“ lempa specialiai sukurta lauko erdvėms. Ji patvari ir ilgaamžė, todėl apšvies jūsų sodą kas naktį. Lemputė pagaminta iš presuoto aliuminio ir aukštos kokybės sintetikos.

Patvarus dizainas



Apsaugota naudojant „PowerShield“ Kad jūsų lauko žibintai išliktų puikios būklės, naudojame „AkzoNobel“ prekės ženklo „Interpon“ gaminamą aukštos kokybės miltelinę dangą. Tvirtesnis nei tradiciniai dažai, jis apsaugo nuo išblukimo, įbrėžimų, įlenkimų ir rūdžių, todėl ilgai išlieka gražus ir veiksmingas.

IP44 – atsparus orų pokyčiams




Šis „Philips“ lauko šviestuvus yra specialiai sukurtas drėgnai lauko aplinkai ir buvo kruopščiai išbandytas siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui. Jo IP44 įvertinimas reiškia, kad jis buvo sertifikuotas kaip apsauga nuo dulkių ir vandens pusrų – puikiai tinka bendram naudojimui lauke.

Galingas apšvietimas

Šis „Philips“ lauko šviestuvus suteikia galingą šviesą. Ryškios šviesos srautas apšvies jūsų sodą ar terasą.

Šilta, balta šviesa (2700 K)



Ar žinojote, kad skirtingi baltos šviesos atspalviai atpažįstami pagal skirtingas spalvų temperatūras, matuojamas kelvinais (K)? Žemesnė spalvų temperatūra sukuria šiltą, jaukią baltą šviesą, o aukštesnė spalvų temperatūra – šaltą, energingesnę baltą šviesą. Šis šviestuvus skleidžia šiltą, atpalaiduojančią šviesą esant 2700 K.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Plieninis
- Medžiaga: Nerūdijančio plieno

Ilgamžiškumas

- Nominali naudojimo trukmė: 50 000 val.

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- 5 metų garantija LED moduliui: Taip
- Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis: Ne
- Apsauga nuo rūdžių, apsauga nuo dulkių: Taip
- Dvikryptė šviesa: Ne
- Dienos ir nakties jutiklis: Ne
- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Taip
- Integruota LED: Taip
- Judesio jutiklis: Ne
- Saulės energija: Ne
- Dekoratyvinis: Ne

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80

Kita

- Sukurta specialiai: Sodui ir vidiniam kiemui
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Sieniniai šviestuvai
- EyeComfort: Ne
- LED Innovations: UltraEfficient
- Papildomos funkcijos: Atsparūs vandeniui

Energijos sąnaudos

- Galingumas: 4,3 W

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,61 kg
- Aukštis: 11 cm
- Ilgis: 14 cm
- Plotis: 19 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 5 metai

Techniniai duomenys

- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 800
- Šviesos spalva: 2700
- Elektros energija: 220–240 AC
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: B
- IP kodas: IP44
- Apsaugos klasė: II klasė
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Ne

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminy: 8720169351332
- Grynas svoris: 0,61 kg
- Grynas svoris: 0,68 kg
- Aukštis: 12 cm
- Ilgis: 15 cm
- Plotis: 20 cm



Išleidimo data: 2025-05-01
Versija: 0.241

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com