

PHILIPS

„Juda“ sieniniai
šviestuvai 3,2 W

„UltraEfficient Solar“

2700 K

Juoda

Nuo sutemų iki
aušros;Jutiklis;Saulės
energija;Atsparus vandeniui



8720169361942



Tikrai ilgaamžė su keičiama lempa ir baterijomis

„Philips Juda“ yra patikima saulės šviesos lempa, kuri veikia ilgiau, mažina energijos suvartojimą ir palaiko tvarumą; ji išties ilgaamžė, nes lempa ir baterijos yra keičiamos. „PowerShield“ danga apsaugotas jūsų durų žibintas gali išlikti ilgaamžis.

Tvarūs šviesos sprendimai

- Itin efektyvi saulės energija

Dizainas jūsų sode

- Stilingas šiuolaikinis sodo dizainas

Aukščiausia kokybė

- Patvari konstrukcija su „PowerShield“ danga

Sukurta laukui

- IP44 – atsparus orų pokyčiams

Ypatingos savybės


- Integruotas judesio ir sutemų iki aušros jutiklis

Aukštos kokybės apšvietimas

- Šilta, balta šviesa (2700 K)

Ypatybės

Itin efektyvi saulės energija




Su „Philips Ultra Efficient Solar“ sistema šie šviestuvai su visiškai įkrautu akumuliatoriumi apšviečia iki 35 valandų. Mėgaukitės ryškia šviesa visą naktį arba net esant blogoms ar debesuotoms oro sąlygoms.

Stilingas šiuolaikinis sodo dizainas

Šiuolaikinio dizaino „Philips“ šviestuvai yra stilingi, bet santūrūs, gražūs tiek dieną, tiek naktį, neužgožiantys jūsų sodo ar terasos. Galite rinktis iš plataus šviestuvų asortimento, todėl tikrai rasite tokį, kuris tiks jūsų lauko erdvei ir skoniui.

Patvarus dizainas



Apsaugota naudojant „PowerShield“ Kad jūsų lauko žibintai išliktų puikios būklės, naudojame „AkzoNobel“ prekės ženklo „Interpon“ gaminamą aukštos kokybės miltelinę dangą. Tvirtesnis nei tradiciniai dažai, jis apsaugo nuo išblukimo, įbrėžimų, įlenkimų ir rūdžių, todėl ilgai išlieka gražus ir veiksmingas.

IP44 – atsparus orų pokyčiams




Šis „Philips“ lauko šviestuvas yra specialiai sukurtas drėgnai lauko aplinkai ir buvo kruopščiai išbandytas siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui. Jo IP44 įvertinimas reiškia, kad jis buvo sertifikuotas kaip apsauga nuo dulkių ir vandens pūslių – puikiai tinka bendram naudojimui lauke.

Integruotas judesio ir sutemų iki aušros jutiklis



Su įmontuotu judesio jutikliu šie žibintai automatiškai pasveikina jus, kai grįžtate namo sutemus, arba užsidega lankytojams atvykus. Unikali funkcija nuo sutemų iki aušros automatiškai įjungia šviesą, kai lauke sutemsta – puikiai tinka ilgais vasaros vakarais arba jūsų saugumui užtikrinti.

Šilta, balta šviesa (2700 K)



Ar žinojote, kad skirtingi baltos šviesos atspalviai atpažįstami pagal skirtingas spalvų temperatūras, matuojamas kelvinais (K)? Žemesnė spalvų temperatūra sukuria šiltą, jaukią baltą šviesą, o aukštesnė spalvų temperatūra – šaltą, energingesnę baltą šviesą. Šis šviestuvas skleidžia šiltą, atpalaiduojančią šviesą esant 2700 K.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Juoda
- Medžiaga: Metalas, Plastiko

Ilgamžiškumas

- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Apsauga nuo rūdžių, apsauga nuo dulkių: Taip
- Dvikryptė šviesa: Ne
- Dienos ir nakties jutiklis: Taip
- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Taip
- Integruota LED: Taip
- Judesio jutiklis: Taip
- Saulės energija: Taip
- Dekoratyvinis: Ne

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700 K

Kita

- Sukurta specialiai: Sodas, Terasa
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Sieniniai šviestuvai
- EyeComfort: Ne
- LED Innovations: UltraEfficient
- Papildomos funkcijos: Nuo sutemų iki aušros, Jutiklis, Saulės energija, Atsparūs vandeniui

Energijos sąnaudos

- Energijos sąnaudos: 3,2

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 1,3886 kg
- Bendras aukštis: 320 mm
- Bendrasis ilgis: 200 mm
- Bendras plotis: 230 mm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 500/25
- Šviesos spalva: 2700
- Elektros energija: DC 4
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- IP kodas: IP44 | Apsaugotas nuo vielos ir atsparus purlams
- Apsaugos klasė: III klasės – saugi ypač žema įtampa
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Taip
- Šviesos šaltinių skaičius: 1

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminy: 8720169361942
- Grynas svoris: 1,36 kg
- Grynas svoris: 1,83 kg
- Aukštis: 37,3 cm
- Ilgis: 23,5 cm
- Plotis: 23,5 cm



Išleidimo data: 2025-09-17
Versija: 0.236

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com