

PHILIPS

Filament bulb ST64
27K


„UltraEfficient Solar”

2700 K

Stiklas

Saulės energija

8720169361980



Tikrai ilgaamžė su keičiama lempa ir baterijomis

„Philips“ saulės lemputė, specialiai sukurta itin efektyviems lauko šviestuvams.

Tvarūs šviesos sprendimai

- Ilga naudojimo trukmė – iki 15 000 valandų

Aukštos kokybės apšvietimas

- Šilta, balta šviesa (2700 K)

Ypatybės


Ilga naudojimo trukmė – iki 15 000 valandų



Patikima aukštos kokybės LED lemputė veikia iki 15 000 valandų. Galite būti

ramūs žinodami, kad jums nereikės rūpintis priežiūra daugelį metų, o kiekvieną vakarą mėgautis tobula sodo šviesa.

Šilta, balta šviesa (2700 K)



Ar žinojote, kad skirtingi baltos šviesos atspalviai atpažįstami pagal skirtingas spalvų temperatūras, matuojamas kelvinais (K)? Žemesnė spalvų temperatūra sukuria šiltą, jaukią baltą šviesą, o aukštesnė spalvų temperatūra – šaltą, energingą baltą šviesą. Šis šviestuvas skleidžia šiltą, atpalaiduojančią šviesą esant 2700 K.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Permatoma
- Medžiaga: Stiklas

Ilgaamžiškumas

- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Apsauga nuo rūdžių, apsauga nuo dulkių: Taip
- Dvikryptė šviesa: Ne
- Dienos ir nakties jutiklis: Ne
- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Ne
- Integruota LED: Taip
- Judesio jutiklis: Ne
- Saulės energija: Ne
- Dekoratyvinis: Ne

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700 K

Kita

- Sukurta specialiai: Sodas, Terasa
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Priedai
- LED Innovations: UltraEfficient
- Papildomos funkcijos: Saulės energija

Energijos sąnaudos

- Energijos sąnaudos: 2,5

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynasis svoris: 0,04 kg
- Bendras aukštis: 130 mm
- Bendrasis ilgis: 60 mm
- Bendras plotis: 60 mm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Bendras įrenginio skleidžiamų liumėnų skaičius: 500
- Šviesos spalva: 2700
- Elektros energija: DC 27
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- IP kodas: IP20 | Apsaugotas nuo lietimui pirštais
- Apsaugos klasė: III klasė – saugi ypač žema įtampa
- Šviesos šaltinių skaičius: 1

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8720169361980
- Grynasis svoris: 0,04 kg
- Grynasis svoris: 0,1 kg
- Aukštis: 15,5 cm
- Ilgis: 8,5 cm
- Plotis: 8,5 cm



Išleidimo data: 2025-09-17
Versija: 0.263

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com