

# PHILIPS

„Blaise“ sieniniai  
šviestuvai 1,5 W

„UltraEfficient Solar“

3000 K

Antracitas

Jungiamas; Jutiklis; Saulės  
energijos; Atsparus vandeniui



8720169362048



## Ilgai veikiantis saulės energija maitinamas sodo šviestuvai visiems metų laikams

„Philips“ sukūrė „UltraEfficient“ saulės šviesos diodų lauko šviestuvą, kuriame naudojama nauja technologija, skirta sumažinti anglies dvideginio išmetimą, medžiagų švaistymą ir energijos suvartojimą. Turėdamas neįtikėtiną 50 000 valandų naudojimo trukmę, jis veikia daugiau nei 5 kartus ilgiau nei „Philips“ šviesos diodų lauko šviestuvų ekvivalentai. Kaip tik tai, ko reikia tvaresnei planetai.

### Paprastas sumontavimas

- Nereikia jokių laidų

### Tvarūs šviesos sprendimai

- Ilga naudojimo trukmė – iki 50 000 valandų

### Aukščiausia kokybė

- Patvari konstrukcija su „PowerShield“ danga

**Sukurta laukui**

- IP44 – atsparus orų pokyčiams

**Ypatingos savybės**

- Dvigubo ryškumo šviesa

**Aukštos kokybės apšvietimas**

- Ryškiai balta šviesa (3000 K)

# Ypatybės

## Nereikia jokių laidų




Ši šviesa yra visiškai maitinama saulės energija. Nereikia jokių laidų, todėl šiuos žibintus lengva pastatyti ir perkelti bet kurioje jūsų sodo ar kitoje lauko vietoje.

## Ilgą naudojimo trukmę – iki 50 000 valandų



Patikima aukštos kokybės LED šviesa veikia iki 50 000 valandų. Galite būti ramūs žinodami, kad jums nereikės rūpintis priežiūra daugelį metų, o kiekvieną vakarą mėgautis tobulu atmosferiniu apšvietimu savo namuose.

## Patvarus dizainas



Apsaugota naudojant „PowerShield“ Kad jūsų lauko žibintai išliktų puikios būklės, naudojame „AkzoNobel“ prekės ženklo „Interpon“ gaminamą aukštos kokybės miltelinę dangą. Tvirtesnis nei tradiciniai dažai, jis apsaugo nuo išblukimo, įbrėžimų, įlenkimų ir rūdžių, todėl ilgai išlieka gražus ir veiksmingas.

## IP44 – atsparus orų pokyčiams




Šis „Philips“ lauko šviestuvas yra specialiai sukurtas drėgnai lauko aplinkai ir buvo kruopščiai išbandytas siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui. Jo IP44 įvertinimas reiškia, kad jis buvo sertifikuotas kaip apsauga nuo dulkių ir vandens pūslių – puikiai tinka bendram naudojimui lauke.

## Dvigubo ryškumo šviesa

Sukurkite lanksčią ir patrauklią atmosferą naudodami dvigubo ryškumo funkciją. Šviesa pritemsta, kai ji neveikia, ir automatiškai pašviesėja, kai šalia yra žmonių, užtikrinant reikiamą šviesos lygį, kai tik to reikia.

## Ryškiai balta šviesa (3000 K)



Ar žinojote, kad skirtingi baltos šviesos atspalviai atpažįstami pagal skirtingas spalvų temperatūras, matuojamas kelvinais (K)? Žemesnė spalvų temperatūra sukuria šiltą, jaukią baltą šviesą, o aukštesnė spalvų temperatūra – šaltą, energingesnę baltą šviesą. Šis šviestuvas skleidžia šiltą, baltą šiltą šviesą esant 3000 K.

# Specifikacijos

## Dizainas ir apdaila

- Spalva: Antracito
- Medžiaga: Metalas, Plastiko

## Ilgaamžiškumas

- Nominali naudojimo trukmė: 50 000

## Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

## Papildoma funkcija / priedas

- Apsauga nuo rūdžių, apsauga nuo dulkių: Taip
- Dvikryptė šviesa: Ne
- Dienos ir nakties jutiklis: Taip
- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Taip
- Integruota LED: Taip
- Judesio jutiklis: Taip
- Saulės energija: Taip
- Dekoratyvinis: Ne

## Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 120 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 3000 K

## Kita

- Sukurta specialiai: Sodas, Terasa
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Sieniniai šviestuvai
- EyeComfort: Ne
- LED Innovations: UltraEfficient
- Papildomos funkcijos: Susieti, Jutiklis, Saulės energija, Atsparūs vandeniui

## Energijos sąnaudos

- Energijos sąnaudos: 1,5

## Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,5 kg
- Bendras aukštis: 140 mm
- Bendrasis ilgis: 120 mm
- Bendras plotis: 160 mm

## Techninė priežiūra

- Garantija: 5 metai

## Techniniai duomenys

- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 250/20
- Šviesos spalva: 3000
- Elektros energija: DC 4
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- IP kodas: IP44 | Apsaugotas nuo vielos ir atsparus purslams
- Apsaugos klasė: III klasės – saugi ypač žema įtampa
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Ne

## Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminyje: 8720169362048
- Grynas svoris: 0,5 kg
- Grynasis svoris: 0,65 kg
- Aukštis: 18,8 cm
- Ilgis: 14,5 cm
- Plotis: 15,5 cm



Išleidimo data: 2025-09-17  
Versija: 0.320

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)