

# PHILIPS

„Tylus“ sieniniai  
šviestuvai 6 W

„UltraEfficient Solar“

3000 K

Juoda

Jutiklis; Saulės; Atsparus  
vandeniui



8720169362208



## Ilgai veikiantis saulės energija maitinamas sodo šviestuvai visiems metų laikams

„Philips“ sukūrė „UltraEfficient“ saulės šviesos diodų lauko šviestuvą, kuriame naudojama nauja technologija, skirta sumažinti anglies dvideginio išmetimą, medžiagų švaistymą ir energijos suvartojimą. Turėdamas neįtikėtiną 50 000 valandų naudojimo trukmę, jis veikia daugiau nei 5 kartus ilgiau nei „Philips“ šviesos diodų lauko šviestuvų ekvivalentai. Kaip tik tai, ko reikia tvaresnei planetai.

### Paprastas sumontavimas

- Nereikia jokių laidų

### Tvarūs šviesos sprendimai

- Ilga naudojimo trukmė – iki 50 000 valandų

### Aukščiausia kokybė

- Aukštos kokybės medžiagos

**Sukurta laukui**

- IP44 – atsparus orų pokyčiams

**Ypatingos savybės**

- Kad būtų patogiau, pridedamas ir judesio jutiklis

**Aukštos kokybės apšvietimas**

- Ryškiai balta šviesa (3000 K)

# Ypatybės

## Nereikia jokių laidų



Ši šviesa yra visiškai maitinama saulės energija. Nereikia jokių laidų, todėl šiuos žibintus lengva pastatyti ir perkelti bet kurioje jūsų sodo ar kitoje lauko vietoje.

## Ilgą naudojimo trukmę – iki 50 000 valandų



Patikima aukštos kokybės LED šviesa veikia iki 50 000 valandų. Galite būti ramūs žinodami, kad jums nereikės rūpintis priežiūra daugelį metų, o kiekvieną vakarą mėgautis tobulu atmosferiniu apšvietimu savo namuose.

## Aukštos kokybės medžiagos



Ši „Philips“ lauko lempa pagaminta iš patvarių, aukštos kokybės medžiagų ir pasižymi puikia apdaila. Todėl gaminys tvirtas ir ilgai veikiantis – jis atsparus korozijai ir gali atlaikyti bet kokias oro sąlygas

## IP44 – atsparus orų pokyčiams




Šis „Philips“ lauko šviestuvas yra specialiai sukurtas drėgnai lauko aplinkai ir buvo kruopščiai išbandytas siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui. Jo IP44 įvertinimas reiškia, kad jis buvo sertifikuotas kaip apsauga nuo dulkių ir vandens pūslių – puikiai tinka bendram naudojimui lauke.

## Kad būtų patogiau, pridamas ir judesio jutiklis



Komplekte yra judesio jutiklis, todėl jums grįžus namo įsijungs apšvietimas; jis įsijungs, kai į namus įžengs ir kas nors kitas.

## Ryškiai balta šviesa (3000 K)



Ar žinojote, kad skirtingi baltos šviesos atspalviai atpažįstami pagal skirtingas spalvų temperatūras, matuojamas kelvinais (K)? Žemesnė spalvų temperatūra sukuria šiltą, jaukią baltą šviesą, o aukštesnė spalvų temperatūra – šaltą, energingesnę baltą šviesą. Šis šviestuvas skleidžia šiltą, baltą šiltą šviesą esant 3000 K.

# Specifikacijos

## Dizainas ir apdaila

- Spalva: Juoda
- Medžiaga: Plastiko

## Ilgamžiškumas

- Nominali naudojimo trukmė: 50 000

## Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

**Papildoma funkcija / priedas**

- Apsauga nuo rūdžių, apsauga nuo dulkių: Taip
- Dvikryptė šviesa: Ne
- Dienos ir nakties jutiklis: Taip
- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Taip
- Integruota LED: Taip
- Judesio jutiklis: Taip
- Saulės energija: Taip
- Dekoratyvinis: Ne

**Šviesos savybės**

- Šviesos spindulio kampas: 120 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 3000 K

**Kita**

- Sukurta specialiai: Sodas, Terasa
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Sieniniai šviestuvai
- EyeComfort: Ne
- LED Innovations: UltraEfficient
- Papildomos funkcijos: Jutiklis, Saulės energija, Atsparūs vandeniui

**Energijos sąnaudos**

- Energijos sąnaudos: 6

**Gaminio matmenys ir svoris**

- Grynas svoris: 0,84 kg
- Bendras aukštis: 160 mm
- Bendrasis ilgis: 170 mm
- Bendras plotis: 150 mm

**Techninė priežiūra**

- Garantija: 5 metai

**Techniniai duomenys**

- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 1000/50
- Šviesos spalva: 3000
- Elektros energija: DC 4
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- IP kodas: IP44 | Apsaugotas nuo vielos ir atsparus purlams
- Apsaugos klasė: III klasės – saugi ypač žema įtampa
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Ne

**Pakuotės matmenys ir svoris**

- EAN/UPC – gaminyje: 8720169362208
- Grynas svoris: 0,84 kg
- Grynas svoris: 1,05 kg
- Aukštis: 18,5 cm
- Ilgis: 21,5 cm
- Plotis: 17,5 cm



Išleidimo data: 2025-09-17  
Versija: 0.280

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)