

PHILIPS

„Ashlyn“ taškiniai
šviestuvai / smaigaliai 1,4
W

Lauko saulės energija

2700 K

Juoda

Nuo sutemų iki aušros; saulės
energija; atsparus vandeniui



8720169362246



Ilgai veikiantis saulės energija maitinamas sodo šviestuvai visiems metų laikams

„Philips Ashlyn“ atraminis šviestuvai yra patikimas saulės energija maitinamas šviestuvai, kuris veikia ilgesnį laiką, mažina energijos suvartojimą ir palaiko tvarumą.

Lengva naudoti

- Reguliuojama šviesos kryptis

Paprastas sumontavimas

- Nereikia jokių laidų

Tvarūs šviesos sprendimai

- Ilga naudojimo trukmė – iki 25 000 valandų

Aukščiausia kokybė

- Aukštos kokybės medžiagos

Sukurta laukui

- IP44 – atsparus orų pokyčiams

8720169362246

Aukštos kokybės apšvietimas

- Šilta, balta šviesa (2700 K)

Ypatybės

Reguliuojama šviesos kryptis

Unikali pasukama plokštė leidžia lengvai nukreipti šviesą bet kur, kur jos reikia. Sukurkite tobulą šviesą visai veiklai lauke – nesvarbu, ar vakarieniate su šeima ir draugais savo terasoje, ar atsipalaiduojate su gera knyga savo galiniame sode.

Nereikia jokių laidų



Ši šviesa yra visiškai maitinama saulės energija. Nereikia jokių laidų, todėl šiuos žibintus lengva pastatyti ir perkelti bet kurioje jūsų sodo ar kitoje lauko vietoje.

Ilgą naudojimo trukmę – iki 25 000 valandų



Patikima aukštos kokybės LED lemputė veikia iki 25 000 valandų. Galite būti ramūs žinodami, kad jums nereikės rūpintis priežiūra daugelį metų, o kiekvieną vakarą mėgaukitės tobulu atmosferiniu apšvietimu savo namuose.

Aukštos kokybės medžiagos




Ši „Philips“ lauko lempa pagaminta iš patvarių, aukštos kokybės medžiagų ir pasižymi puikia apdaila. Todėl gaminys tvirtas ir ilgai veikiantis – jis atsparus korozijai ir gali atlaikyti bet kokias oro sąlygas

IP44 – atsparus orų pokyčiams



Šis „Philips“ lauko šviestuvas yra specialiai sukurtas drėgnai lauko aplinkai ir buvo kruopščiai išbandytas siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui. Jo IP44 įvertinimas reiškia, kad jis buvo sertifikuotas kaip apsauga nuo dulkių ir vandens pusrų – puikiai tinka bendram naudojimui lauke.

Šilta, balta šviesa (2700 K)



Ar žinojote, kad skirtingi baltos šviesos atspalviai atpažįstami pagal skirtingas spalvų temperatūras, matuojamas kelvinais (K)? Žemesnė spalvų temperatūra sukuria šiltą, jaukią baltą šviesą, o aukštesnė spalvų temperatūra – šaltą, energingesnę baltą šviesą. Šis šviestuvas skleidžia šiltą, atpalaiduojančią šviesą esant 2700 K.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Juoda
- Medžiaga: Plastiko

Ilgamžiškumas

- Nominali naudojimo trukmė: 25 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Apsauga nuo rūdžių, apsauga nuo dulkių: Taip
- Dvikryptė šviesa: Ne
- Dienos ir nakties jutiklis: Taip
- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Taip
- Integruota LED: Taip
- Judesio jutiklis: Ne
- Saulės energija: Taip
- Dekoratyvinis: Ne

Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 120 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700 K

Kita

- Sukurta specialiai: Sodal, Terasa
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Grindiniai taškiniai šviestuvai/šviestuvai su smaigaliais
- EyeComfort: Ne
- Papildomos funkcijos: Nuo sutemų iki aušros, Saulės energija, Atsparūs vandeniui

Energijos sąnaudos

- Energijos sąnaudos: 1,4

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,35 kg
- Bendras aukštis: 350 mm
- Bendrasis ilgis: 130 mm
- Bendras plotis: 190 mm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 150
- Šviesos spalva: 2700
- Elektros energija: DC 4
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- IP kodas: IP44 | Apsaugotas nuo vielos ir atsparus purlams
- Apsaugos klasė: III klasės – saugi ypač žema įtampa
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Ne

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminy: 8720169362246
- Grynas svoris: 0,35 kg
- Grynas svoris: 0,5 kg
- Aukštis: 21,5 cm
- Ilgis: 15 cm
- Plotis: 11,5 cm



Išleidimo data: 2025-09-17
Versija: 0.254

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com