

PHILIPS

„Valen“ lubinis šviestuvas
13W kvadratinis

Lubiniai šviestuvai

2200–6500K

Balta

Pritemdomas; Nuotolinio
valdymo pultas: Reguliuojama
balta; "WarmGlow"

8720169385191



Patogiai susikurkite norimą aplinką

Vos keliais paprastais nuotolinio valdymo pultelio spustelėjimais universalus „Philips“ lubinis šviestuvas suteikia jums maksimalų lankstumą ir patogumą suasmeninti savo apšvietimo nustatymus. Jauki šviesa, kuri nevargina akių. Sukurkite norimą aplinką su šviestuvu, kuris žino jūsų poreikius.

Aukštos kokybės apšvietimas

- EyeComfort – šviesa, kuri nevargina jūsų akių

Tinka jūsų interjerui

- Itin plonas dizainas

Paprasta išbandyti

- Paprastas sumontavimas

Valdiklis

- Pagerinkite akimirką. Reguliuojamas su pritemdymo funkcijomis (pridedamas nuotolinio valdymo pultelis)
- Reguliuojama spalvų temperatūra ir ryškumas

Ypatybės

EyeComfort – šviesa, kuri nevargina jūsų akių



Prastos kokybės šviesa gali sukelti akių nuovargį. Kadangi daugelis iš mūsų laiką leidžiame patalpose, kaip niekad svarbu tinkamai apšviesti namus. Mūsų gaminiai atitinka griežtus bandymo kriterijus, įskaitant mirgėjimą, švytėjimą, blizgesį, spalvų perteikimą ir pritemdymo efektus, kad būtų

užtikrinta, jog jie atitinka EyeComfort reikalavimus. Šis „Philips“ LED šviestuvas ne tik skleidžia patogią šviesą, bet ir išlieka toks pat visą savo eksploataavimo laiką, užtikrindamas vienodą šviesos kokybę, našumą ir spalvas daugiau nei dešimtmetį.

Itin plonas dizainas

Plonas dizainas puikiai tinka kambariams su žemomis lubomis, kadangi jį galima įrengti lygiai su paviršiumi.

Paprastas sumontavimas

Daugiau nekils jokių rūpesčių dėl montavimo. Tiesiog pritvirtinkite arba pakabinkite šviestuvą ant sienos arba lubų ir įkiškite kištuką; dabar šviestuvą paruoštas užsidegti.

Pagerinkite akimirką. Reguliuojamas su pritemdymo funkcijomis (pridedamas nuotolinio valdymo pultelis)

Lengvai naudojamas nuotolinio valdymo pultelis leidžia pritemdyti iki tobulo apšvietimo lygio, atitinkančio jūsų nuotaiką.

Reguliuojama spalvų temperatūra ir ryškumas

Spalvos temperatūros ir ryškumo keitimo funkcija suteikia galimybę pakeisti nuotaiką ir atmosferą patalpoje, priderinant šviesą prie įvairių veiklos rūšių.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Reguliuojamas šviesos srautas: Taip

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta
- Medžiaga: Plastiko

Ilgamžiškumas

- Vidutinė eksploatacijos trukmė (po 2,7 val. per parą): 20 metai
- Jungiklio ciklo skaičius: 20 000
- Nominali naudojimo trukmė: 20 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Taip
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Taip

Šviesos savybės

- Spalvų darna: 6 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2200–6500 K
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 2
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 119 lm/W

Kita

- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Lubiniai šviestuvai
- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort
- Papildomos funkcijos: Pritemdoma, Nuotolinio valdymo pultelis, Reguliuojama balta spalva, WarmGlow

Kitos savybės

- Lemputės srovė: 117 mA

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.5

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 1,2 kg
- Bendras aukštis: 40 mm
- Bendrasis ilgis: 300 mm
- Bendras plotis: 300 mm

Techninė priežiūra

- Garantija: 5 metai

Techniniai duomenys

- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 1550 (@2700K)
- Šviesos spalva: 2200–6500K
- Elektros energija: 220–240 AC
- IP kodas: IP20 | Apsaugotas nuo lietimui pirštais
- Apsaugos klasė: II klasė – dvigubai izoliuotas

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminyje: 8720169385191
- Grynas svoris: 1,05 kg
- Grynas svoris: 1,25 kg
- Aukštis: 30 cm
- Ilgis: 6,2 cm
- Plotis: 30 cm



Išleidimo data:
2025-09-03
Versija: 0.278

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com