

PHILIPS

„Virona“ sieniniai
šviestuvai 1,8 W

Lauko saulės energija


2700 K

Juoda

Nuo sutemų iki aušros; saulės
energija; atsparus vandeniui



8720169386815



Saulės energija maitinamas sodo šviestuvas visiems metų laikams

„Philips Virona“ atraminis šviestuvas yra patikimas saulės energija maitinamas šviestuvas, kuris veikia ilgesnį laiką, mažina energijos suvartojimą ir palaiko tvarumą.

Paprastas sumontavimas

- Nereikia jokių laidų

Tvarūs šviesos sprendimai

- Saulės energija
- Ilga naudojimo trukmė – iki 15 000 valandų

Pažangus LED apšvietimas

- Aukštos kokybės LED šviestuvai

Aukščiausia kokybė

- Aukštos kokybės medžiagos

Sukurta laukui

- IP44 – atsparus orų pokyčiams

8720169386815

Aukštos kokybės apšvietimas

- Šilta, balta šviesa (2700 K)


Ypatybės

Nereikia jokių laidų



Ši šviesa yra visiškai maitinama saulės energija. Nereikia jokių laidų, todėl šiuos žibintus lengva pastatyti ir perkelti bet kurioje jūsų sodo ar kitoje lauko vietoje.

Saulės energija



"Philips" saulės šviestuvai sukurti taip, kad kuo geriau išnaudotų iš saulės gaunamą energiją ir ilgiau šviestų. Nenaudodami jokios elektros energijos, jie padeda sutaupyti pinigų sąskaitoms už elektrą ir prisidėti prie aplinkos tausojimo.

Ilgą naudojimo trukmę – iki 15 000 valandų



Patikima aukštos kokybės LED lemputė veikia iki 15 000 valandų. Galite būti ramūs žinodami, kad jums nereikės rūpintis priežiūra daugelį metų, o kiekvieną vakarą mėgautis tobula sodo šviesa.

Aukštos kokybės LED šviestuvai



Šiose LED lemputėse naudojama unikali „Philips“ sukurta technologija. Jie įsijungia akimirksniu ir sukuria optimalų šviesos srautą, kuris jūsų sode išryškina ryškias spalvas.

Aukštos kokybės medžiagos




Ši „Philips“ lauko lempa pagaminta iš patvarių, aukštos kokybės medžiagų ir pasižymi puikia apdaila. Todėl gaminys tvirtas ir ilgai veikiantis – jis atsparus korozijai ir gali atlaikyti bet kokias oro sąlygas.

IP44 – atsparus orų pokyčiams



Šis „Philips“ lauko šviestuvai yra specialiai sukurtas drėgnai lauko aplinkai ir buvo kruopščiai išbandytas siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui. Jo IP44 įvertinimas reiškia, kad jis buvo sertifikuotas kaip apsauga nuo dulkių ir vandens pusrų – puikiai tinka bendram naudojimui lauke.

Šilta, balta šviesa (2700 K)



Ar žinojote, kad skirtingi baltos šviesos atspalviai atpažįstami pagal skirtingas spalvų temperatūras, matuojamas kelvinais (K)? Žemesnė spalvų temperatūra sukuria šiltą, jaukią baltą šviesą, o aukštesnė spalvų temperatūra – šaltą, energingesnę baltą šviesą. Šis šviestuvai skleidžia šiltą, atpalaiduojančią šviesą esant 2700 K.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Juoda
- Medžiaga: Plastiko

Ilgaamžiškumas

- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Apsauga nuo rūdžių, apsauga nuo dulkių: Taip
- Dvikryptė šviesa: Ne
- Dienos ir nakties jutiklis: Taip
- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Taip
- Integruota LED: Taip
- Judesio jutiklis: Ne
- Saulės energija: Taip
- Dekoratyvinis: Ne

Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 110 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700 K

Kita

- Sukurta specialiai: Sodas, Terasa
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Sieniniai šviestuvai
- EyeComfort: Ne
- Papildomos funkcijos: Nuo sutemų iki aušros, Saulės energija, Atsparūs vandeniui

Energijos sąnaudos

- Energijos sąnaudos: 1,8

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,467 kg
- Bendras aukštis: 120 mm
- Bendrasis ilgis: 130 mm
- Bendras plotis: 110 mm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 200
- Šviesos spalva: 2700
- Elektros energija: DC 4
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- IP kodas: IP44 | Apsaugotas nuo vielos ir atsparus purslams
- Apsaugos klasė: III klasės – saugi ypač žema įtampa
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Ne
- Šviesos šaltinių skaičius: 1

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8720169386815
- Grynas svoris: 0,42 kg
- Grynas svoris: 0,49 kg
- Aukštis: 13 cm
- Ilgis: 14,2 cm
- Plotis: 11,4 cm



Išleidimo data:
2025-08-30
Versija: 0.344

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com