

PHILIPS

„Projectline“ atsparūs
vandeniui šviestuvai

LED šviestuvas

60 cm

4000 K natūrali balta šviesa

2000 lm

naudojant laidų instaliaciją



8720169500259



Profesionali kokybė jūsų projektui

Vandeniui atsparūs LED šviestuvai, nelaidūs vandeniui (atsparūs oro pokyčiams šviestuvai), tvirti šviesos diodai, skirti naudoti pramonėje. Keletą šviestuvų (iki 6) galite sujungti į vieną liniją naudodami laidų instaliacijos funkciją. „ProjectLine“ atsparus vandeniui šviestuvas yra tvirtas (IK08) ir apsaugotas nuo dulkių patekimo ir vandens pusrūšų bet kuria kryptimi (IP65 šviestuvai). Gali būti montuojamas ant sienos (horizontaliai), lubų arba gali būti kabinamas. Puikiai tinka bendram (darbiniam) apšvietimui, sandėliavimo patalpoms, garažui ir rūsiams, pasižymi šilta baltos šviesos našumu.

Patikimas pasirinkimas

- Taupykite energiją nuo to momento, kai pasukate jungiklį

Pasirinkite aukštos kokybės apšvietimą

- Galite būti užtikrinti tuo, ką perskaitėte ant „Philips“ pakuotės

Ilgamžiškumas

- Itin ilgas naudojimo laikas, net 35 000 valandų

Ypatybės

Efektyvus energijos naudojimas

Visi „Philips“ energijos taupymo įrenginiai taupo energiją nuo to momento, kai pasukate jungiklį. Per jų eksploataavimo laiką jie sunaudoja mažiau kW, todėl taip pat sumažėja sąskaita už energiją. Energijos taupymo lygis priklauso nuo šviestuvo tipo ir technologijos.

Patikima kokybė:

„Philips“ laikosi savo pažadų dėl šviestuvų efektyvumo. Galite būti užtikrinti tuo, ką perskaitėte ant „Philips“ pakuotės apie šviesos galią, eksploataavimo laiką ir galią, atitinkančią kaitinamąsias lempas.

Itin ilgas naudojimo laikas, net 35 000 valandų

„Philips“ šviesos diodų technologija pratęsia gaminio naudojimo trukmę iki 35 000 valandų.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta
- Medžiaga: PVC
- Optinio dangtelio / lęšio apdaila: „Opal“
- Optinio dangtelio / lęšio medžiaga: Polikarbonatas

Ilgaamžiškumas

- Aplinkos temperatūra: Nuo -20 iki +40 °C

Aplinkosauga

- Tvarumo įvertinimas: -

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): >80
- Šviesos srauto leistinas nuokrypis: +/-10%
- Spalvų kodas: 840 neutrali balta
- Nuolatinis šviesos srautas: Ne
- Koreliuota spalvos temperatūra: 4000
- Pradinės spalvos: (0.38, 0.38) SDCM≤6
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Ne
- Šviestuvo šviesos pluošto sklaida: 110°
- Šviesos srautas: 2 000 lm
- Didžiausias pritemdymo lygis: Netaikoma
- Optinė medžiaga: Polikarbonatas
- Optinis tipas: Simetriškas spindulys
- Reflektoriaus medžiaga: -
- Prisotinta raudona (R9): <50
- Veikimo aplinkos temperatūra, Tq: 25 °C
- Stroboskopinis efektas: 0,4
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 111 lm/W
- „Unified glare rating“ CEN: 31

Kita

- Papildomos funkcijos: ProjectLine, Daugiaspalvė temperatūra

Kitos savybės

- CE ženklas: Taip
- ENEC ženklas: -
- Atitinka ES RoHS: Taip
- Fotobiologinė sauga: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
- Fotobiologinės rizikos specifikacija: 0,2 m

Maitinimas

- Įvesties įtampa: 220-240
- Įsiveržimo srovė: 12 A
- Įsiveržimo laikas: 0,35 ms
- Galios koeficientas (dalis): 0.9

Energijos sąnaudos

- Vidutinis CLO energijos suvartojimas: -
- Pradinis CLO energijos suvartojimas: -
- Energijos sąnaudos: 18
- Energijos suvartojimo leistinas nuokrypis: +/-10%

Gaminio matmenys ir svoris

- Bendras aukštis: 60 mm
- Bendrasis ilgis: 580 mm
- Bendras plotis: 60 mm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- IP kodas: IP65 | Atsparus dulkems ir srovei
- Apsaugos klasė: II klasė – dvigubai izoliuotas
- Kabelis: -
- Jungimas: Įstumiami jungtis
- Valdymo reduktoriaus gedimo dažnis, kai vidutinis naudingo tarnavimo laikas yra 35 000 val.: 7,5
- Valdymo sąsaja: -
- Pritemdoma: Ne
- Tvarkyklė / maitinimo blokas / transformatorius: Maitinimo šaltinis (Ijungtas/išjungtas)
- Su tvarkykle: Taip
- Tvirtinimo medžiaga: -
- Degumo ženklas: Skirtas montuoti ant paprastai degių paviršių
- Mirgėjimo vertė (PstLM): 1
- Laido užsiliepsnojimo bandymas: 850 °C temperatūra, trukmė 30 s
- Linijos dažnis: 50 or 60
- Šviesos srauto palaikymas esant 100 000 val. vidutiniam naudingo tarnavimo laikui*: -
- Šviesos srauto palaikymas esant 50 000 val. vidutiniam naudingo tarnavimo laikui*: -
- Šviesos srauto palaikymas esant 75 000 val. vidutiniam naudingo tarnavimo laikui*: -
- Mech. apsaugos nuo smūgio kodas: IK08 | 5 J apsaugotas nuo vandalų
- Reduktorių skaičius: 1 vienetas
- Gaminių skaičius ant 16 A, B tipo MCB: 26
- Tinka atsitiktiniam perjungimui: Taip

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminy: 8720169500259
- Grynasis svoris: 0,36 kg
- Grynasis svoris: 0,44 kg
- Aukštis: 6,5 cm
- Ilgis: 60,5 cm
- Plotis: 6,5 cm



Išleidimo data: 2025-09-13
Versija: 0.244

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com