

PHILIPS

„Projectline“ linija


LED šviestuvai

Rinkitės 1 temperatūra
naudojant sieninį jungiklį –
3000K/6500K/4000K

Paprasta instaliuoti su jungtimi,
naudokite nustatytą spalvos
temperatūrą: 3000K

120 cm

Galima prijungti iki 8 šviestuvų



8720169510371



Profesionali kokybė jūsų projektui

Energiją taupantys šviesos diodų linijos, profesionaliems šviesos diodų taikymams. „ProjectLine“ linijų šviesa taupo energiją ir yra skirta plačiam taikymų intervalui. Mūsų naujos kartos linijos dabar leidžia pasirinkti patogiausią spalvos temperatūrą iš trijų iš anksto nustatytų aplinkų linijoje pagal Jūsų norimą dienos laiką. Šviesos linija yra tinkama instaliuoti prie sienos (horizontaliai) ar ant lubų.

Patikimas pasirinkimas

- Taupykite energiją nuo to momento, kai pasukate jungiklį

Pasirinkite aukštos kokybės apšvietimą

- Galite būti užtikrinti tuo, ką perskaitėte ant „Philips“ pakuotės

Ilgamžiškumas

- Itin ilgas naudojimo laikas, net 30 000 valandų

Ypatybės

Efektyvus energijos naudojimas

Visi „Philips“ energijos taupymo įrenginiai taupo energiją nuo to momento, kai pasukate jungiklį. Per jų eksploatavimo laiką jie sunaudoja mažiau kW, todėl taip pat sumažėja sąskaita už energiją. Energijos taupymo lygis priklauso nuo šviestuvo tipo ir technologijos.

Patikima kokybė:

„Philips“ laikosi savo pažadų dėl šviestuvų efektyvumo. Galite būti užtikrinti tuo, ką perskaitėte ant „Philips“ pakuotės apie šviesos galią, eksploatavimo laiką ir galią, atitinkančią kaitinamąsias lempas.

Itin ilgas naudojimo laikas, net 30 000 valandų

„Philips“ šviesos diodų technologija pratęsia gaminio naudojimo trukmę iki 30 000 valandų.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta
- Medžiaga: PVC
- Optinio dangtelio / lęšio apdaila: „Opal“
- Optinio dangtelio / lęšio medžiaga: Polikarbonatas

Ilgamžiškumas

- Aplinkos temperatūra: Nuo -20 iki +40 °C

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): >80
- Šviesos srauto leistinas nuokrypis: +/-10%
- Spalvų kodas: 3000/4000/6500
- Nuolatinis šviesos srautas: Ne
- Koreliuota spalvos temperatūra: 3000, 4000, 6500
- Pradinės spalvos: (0.44, 0.40) SDCM≤6
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Ne
- Šviestuvo šviesos pluošto sklaida: 120°
- Šviesos srautas: 1 500 lm
- Didžiausias pritemdymo lygis: Netaikoma
- Optinė medžiaga: Polikarbonatas
- Optinis tipas: Spindulio kampas 120°
- Veikimo aplinkos temperatūra, Tq: 25 °C
- Prisotinta raudona (R9): <50
- Stroboskopinis efektas: 1,6
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 120 lm/W
- „Unified glare rating“ CEN: 25

Kita

- Sukurta specialiai: Viešbutis, Restoranas, Sodalas, Terasa
- Papildomos funkcijos: ProjectLine, Atsparūs vandeniui

Kitos savybės

- CE ženklas: Taip
- Atitinka ES RoHS: Taip
- Fotobiologinė sauga: Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
- Fotobiologinės rizikos specifikacija: 0,2 m

Maitinimas

- Įvesties įtampa: nuo 220 iki 240
- Įsiveržimo srovė: 8,3 A
- Įsiveržimo laikas: 0,125 ms
- Galios koeficientas (dalis): 0.5

Energijos sąnaudos

- Energijos sąnaudos: 13
- Energijos suvartojimo leistinas nuokrypis: +/-10%

Gaminio matmenys ir svoris

- Bendras aukštis: 32 mm
- Bendrasis ilgis: 1 185 mm
- Bendras plotis: 20 mm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- IP kodas: IP20 | Apsaugotas nuo lietimo pirštais
- Apsaugos klasė: II klasė – dvigubai izoliuotas
- Kabelis: –
- Jungimas: Maitinimo lizdo lizdas
- Valdymo reduktoriaus gedimo dažnis, kai vidutinis naudingo tarnavimo laikas yra 35 000 val.: 7,5
- Pritemdoma: Ne
- Su tvarkykle: Taip
- Tvirtinimo medžiaga: –
- Degumo ženklas: Skirtas montuoti ant paprastai degių paviršių
- Mirgėjimo vertė (PstLM): 1
- Laido užsiliepsnojimo bandymas: 650 °C temperatūra, trukmė 30 s

- Linijos dažnis: 50 or 60
- Mech. apsaugos nuo smūgio kodas: IK02 | 0,2 J standartinis
- Reduktorių skaičius: 1 vienetas
- Gaminių skaičius ant 16 A, B tipo MCB: 104
- Tinka atsitiktiniam perjungimui: Taip

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8720169510371
- Grynas svoris: 0,24 kg
- Grynas svoris: 0,34 kg
- Aukštis: 3,2 cm
- Ilgis: 143,5 cm
- Plotis: 4 cm



Išleidimo data:
2025-09-20
Versija: 0.217

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com