

# PHILIPS

„Zilo“ juostinis  
šviestuvas

Juostiniai šviestuvai

be lempučių

Balta



8721103039750



## Sukurta lengvam montavimui ir begalinėms jungtims.

Philips „EasyLink“ aukštos įtampos bėginė apšvietimo sistema leidžia įrengti norimas šviesas bet kurioje vietoje ant jūsų lubų. Ant vieno bėgio galima be vargo montuoti ir nuimti įvairias lempas ir šviestuvus, nenaudojant papildomų maitinimo šaltinių. Su plonu dizainu, kuris dera prie jūsų interjero.

### Lengva naudoti

- Reguliuojama taškinė galvutė
- Apšvieskite savo namus savaip

### Neribotos galimybės

- Begalė pritaikymo parinkčių

### Tinka jūsų interjerui

- Kompaktiškai plona ir stilinga konstrukcija

### Medžiaga ir apdaila

- Aukštos kokybės metalo medžiaga

# Ypatybės

## Reguliuojama taškinė galvutė



Nukreipkite šviesą ten, kur jos labiausiai reikia, tiesiog pakreipdami, pasukdami ar pakeldami šviestuvo gaubtą.

### Apšvieskite savo namus savaip

Puikiai suderinamas su įvairiomis standartinėmis ir prijungtomis elektros lemputėmis ir taškiniais šviestuvais, todėl galite geriau valdyti apšvietimą. Galite pasirinkti jūsų pageidavimus geriausiai atitinkantį šviesos tipą, pavyzdžiui, pritemdumą lemputę, kurią galite reguliuoti nuotoliniu būdu, arba visiškai reguliuojamą šaltą ar šiltą baltą šviesą.

## Begalė pritaikymo parinkčių




Mėgaukitės išplečiamo takelio apšvietimo universalumu. Pasirinkite geriausiai jūsų poreikius atitinkantį bėgių ilgį, maitinimo šaltinį ir lempas, nes galite rinktis iš plataus skirtingų šviestuvų asortimento.

### Kompaktiškai plona ir stilinga konstrukcija

Šie 17 mm plono dizaino šviestuvai puikiai dera su aplinka ir dera su kitais jūsų namų baldais bei stiliumi, todėl puikiai tinka beveik bet kokiam interjerui.

## Aukštos kokybės metalo medžiaga



Patvari ir patraukli metalo medžiaga užtikrina tvirtą apdailą.

# Specifikacijos

## Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose

## Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta
- Medžiaga: Metalas

## Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

## Papildoma funkcija / priedas

- Baterijos pridedamos: Ne
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Ne
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne

## Šviesos savybės

- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: <2

## Kita

- Sukurta specialiai: Miegamasis, Valgomasis, Garažas, Koridorius, Biurai, Virtuvei, Svetainė
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Juostiniai šviestuvai

#### Kitos savybės

- Lemputės srovė: 50 mA

#### Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,968 kg
- Bendras aukštis: 140 mm
- Bendrasis ilgis: 1 000 mm
- Bendras plotis: 60 mm

#### Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8721103039750
- Grynas svoris: 0,97 kg
- Grynasis svoris: 1,31 kg
- Aukštis: 101,5 cm
- Ilgis: 11,2 cm
- Plotis: 6,3 cm

#### Techninė priežiūra

- Garantija: 3 metai

#### Techniniai duomenys

- Elektros energija: 220–240 AC
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- Cokolis / dangtelis: GU10
- Pakaitinės lempučių maksimali galia vatais: 15
- IP kodas: IP20 | Apsaugotas nuo lietimui pirštais
- Apsaugos klasė: I klasė – įžemintas



Išleidimo data:  
2025-09-20  
Versija: 0.298

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)