

PHILIPS

„Colby“ juostinis
šviestuvas

Juostiniai šviestuvai

be lempučių

Balta



8721103040053



Sukurta lengvam montavimui ir begalinėms jungtims.

Philips „EasyLink“ aukštos įtampos bėginė apšvietimo sistema leidžia įrengti norimas šviesas bet kurioje vietoje ant jūsų lubų. Ant vieno bėgio galima be vargo montuoti ir nuimti įvairias lempas ir šviestuvus, nenaudojant papildomų maitinimo šaltinių. Su plonu dizainu, kuris dera prie jūsų interjero.

Lengva naudoti

- Lengvai pridėkite ir pašalinkite žibintus
- Apšvieskite savo namus savaip

Ypatingos savybės

- Reguliuojamas aukštis

Neribotos galimybės

- Begalė pritaikymo parinkčių

Medžiaga ir apdaila

- Aukštos kokybės metalo medžiaga

Ypatybės

Lengvai pridėkite ir pašalinkite žibintus



Be vargo pakeiskite apšvietimo konfigūraciją, nereikės keisti bėgių ar atlikti papildomų laidų; bėgis turi integruotą įžeminimo laidą, todėl galite patys saugiai prijungti bet kurį suderinamą 3 laidų H tipo bėgių šviestuvą – tiesiog pasukite ir užfiksuokite šviestuvą.

Apšvieskite savo namus savaip

Puikiai suderinamas su įvairiomis standartinėmis ir prijungtomis elektros lemputėmis ir taškiniais šviestuvais, todėl galite geriau valdyti apšvietimą. Galite pasirinkti jūsų pageidavimus geriausiai atitinkantį šviesos tipą, pavyzdžiui, pritemdžiai lemputę, kurią galite reguliuoti nuotoliniu būdu, arba visiškai reguliuojamą šaltą ar šiltą baltą šviesą.

Reguliuojamas aukštis




Šis „Philips“ šviestuvas tiekiamas su ilgais kabeliais, kad jį galėtumėte kuo lanksčiau montuoti. Pasirinkite sau puikiai atitinkantį aukštį.

Begalė pritaikymo parinkčių



Mėgaukitės išplečiamo takelio apšvietimo universalumu. Pasirinkite geriausiai jūsų poreikius atitinkantį bėgių ilgį, maitinimo šaltinį ir lempas, nes galite rinktis iš plataus skirtingų šviestuvų asortimento.

Aukštos kokybės metalo medžiaga



Patvari ir patraukli metalo medžiaga užtikrina tvirtą apdailą.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta
- Medžiaga: Metalas

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Baterijos pridedamos: Ne
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Ne
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne

Šviesos savybės

- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: <2

Kita

- Sukurta specialiai: Miegamasis, Valgomasis, Garažas, Koridorius, Biurai, Virtuvei, Svetainė
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Juostiniai šviestuvai

Kitos savybės

- Lemputės srovė: 50 mA

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,28 kg
- Bendras aukštis: 1 360 mm
- Bendrasis ilgis: 100 mm
- Bendras plotis: 100 mm

Techninė priežiūra

- Garantija: 3 metai

Techniniai duomenys

- Elektros energija: 220-240 AC
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- Cokolis / dangtelis: GU10
- Pakaitinės lemputės maksimali galia vatais: 5
- IP kodas: IP20 | Apsaugotas nuo lietimui pirštais
- Apsaugos klasė: I klasė – įžemintas

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8721103040053
- Grynas svoris: 0,28 kg
- Grynasis svoris: 0,36 kg
- Aukštis: 12,6 cm
- Ilgis: 11 cm
- Plotis: 11 cm



Išleidimo data:
2025-09-20
Versija: 0.298

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com