

PHILIPS

Vikšras 1 m ilgio
juostinis šviestuvas

Juostiniai šviestuvai

Priedas

Juoda

8721103040213



Sukurta lengvam montavimui ir begalinėms jungtims.

Philips „EasyLink“ aukštos įtampos bėginė apšvietimo sistema leidžia įrengti norimas šviesas bet kurioje vietoje ant jūsų lubų. Ant vieno bėgio galima be vargo montuoti ir nuimti įvairias lempas ir šviestuvus, nenaudojant papildomų maitinimo šaltinių. Su plonu dizainu, kuris dera prie jūsų interjero.

Ypatingos savybės

- Tiks prie bet kokio kambario interjero

Neribotos galimybės

- Begalė pritaikymo parinkčių

Tinka jūsų interjerui

- Kompaktiškai plona ir stilinga konstrukcija

Medžiaga ir apdaila

- Aukštos kokybės medžiagos

Ypatybės

Tiks prie bet kokio kambario interjero

Ši itin funkcionali ir tuo pat metu elegantiškos išvaizdos „Philips“ taškinė lemputė papuoš bet kurį jūsų namų kambarį.

Begalė pritaikymo parinkčių



Mėgaukitės išplečiamo takelio apšvietimo universalumu. Pasirinkite geriausiai jūsų poreikius atitinkantį bėgių ilgį, maitinimo šaltinį ir lempas, nes galite rinktis iš plataus skirtingų šviestuvų asortimento.

Kompaktiškai plona ir stilinga konstrukcija

Šie 17 mm plono dizaino šviestuvai puikiai dera su aplinka ir dera su kitais jūsų namų baldais bei stiliumi, todėl puikiai tinka beveik bet kokiam interjerui.

Aukštos kokybės medžiagos



Patvari ir patraukli medžiaga patraukliai ir ilgalaikiai investicijai.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Juoda
- Medžiaga: Metalas, Plastiko

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Baterijos pridedamos: Ne
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Ne
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne

Šviesos savybės

- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 2

Kita

- Sukurta specialiai: Miegamasis, Valgomasis, Garažas, Koridorius, Biurai, Virtuvei, Svetainė
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Juostiniai šviestuvai

Kitos savybės

- Lemputės srovė: 8000 mA

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,376 kg
- Bendras aukštis: 20 mm
- Bendrasis ilgis: 1 000 mm
- Bendras plotis: 30 mm

Techninė priežiūra

- Garantija: 3 metai

Techniniai duomenys

- Elektros energija: 220–240 AC
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- IP kodas: IP20 | Apsaugotas nuo lietimui pirštais
- Apsaugos klasė: I klasė – įžemintas

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8721103040213
- Grynas svoris: 0,38 kg
- Grynasis svoris: 0,46 kg
- Aukštis: 101,5 cm
- Ilgis: 4,5 cm
- Plotis: 3 cm



Išleidimo data:
2025-09-20
Versija: 0.242

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com