

PHILIPS

Taškinis šviestuvas,
35 W PAR16 GU10

Itin taupus

2700 K

215 lm

50 000 val



8721103047564



Elektros lemputė, kokios dar nematėte

„Philips“ LED kryptinės lemputės skleidžia ryškią sufokusuotą šviesą, yra išskirtinai ilgaamžės ir taupo energiją. Ši taškinė lemputė yra puikus, ilgai veikiantis 35 W taškinių lempučių su GU10 cokoliu pakaitalas.

Pasirinkite paprastą senų lempučių pakaitalą

- Panaši forma ir dydis kaip standartinės halogeninės lemputės

Pasirinkite ilgalaikį sprendimą

- Ilga lemputės naudojimo trukmė – iki 50 metų

Aukštos kokybės šviesos diodų šviestuvas, sukurtas naudoti dešimtmečius

- Skirta Jūsų akių patogumui

Ypatybės

Panaši forma ir dydis kaip standartinės halogeninės lempučių



Moderniam apšvietimui pritaikyta, energiją taupanti standartinė LED lempučių, pasižyminti gražios formos dizainu ir įprastais matmenimis. Puikus, ilgalaikis pakaitalas tradicinėms, standartinėms halogeninėms lempučių.

Ilgą lempučių naudojimo trukmę – iki 50 metų



Kadangi naudojimo trukmė yra iki 50 000 val., nereikės vargti ir dažnai keisti elektros lempučių – idealiu apšvietimo sprendimu mėgausitės ilgiau kaip 50 metų.

Skirta Jūsų akių patogumui



Nesunku suprasti, kad ryškus apšvietimas gali varginti akis. Per šviesu, todėl esate apakamas. Per silpnas apšvietimas sukelia mirgėjimą. Dabar galite švelniai apšviesti savo pasaulį su LED lempučių, sukurtomis tausoti akis ir sukurti tobulą atmosferą jūsų namams.

Specifikacijos

Lempučių charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Kryptinė reflektorinė lempučių
- Kištukinis lizdas: GU10
- Reguluojamas šviesos srautas: Ne
- Lempučių apdaila: Skaidrus
- Bulb Material: Glass

Ilgamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 50 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 36 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700 K
- Nominalus šviesos srautas: 215 lm
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 179 lm/W

Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort, UltraEfficient

Pakuotės informacija

- EAN: 8721103047564
- EOC: 872110304756400
- Gaminio pavadinimas: LEDClassic 35W GU10 WW 36D ND UE SRT4

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.25
- Įtampa: AC 220–240 V
- Galingumas: 1,2 W
- Galios vatais atitikmuo: 35 W

Gaminio matmenys ir svoris

- Bendras aukštis: 54 mm
- Bendrasis ilgis: 54 mm
- Bendras plotis: 50 mm

Nominaliosios reikšmės

- Nominalusis didžiausias intensyvumas: 390 cd

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8721103047564
- Grynas svoris: 0,04 kg
- Grynasis svoris: 0,11 kg
- Aukštis: 12,7 cm
- Ilgis: 5,3 cm
- Plotis: 6,3 cm



Išleidimo data:
2025-09-03
Versija: 0.159

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com