

PHILIPS

Filamentinė skaidri
lemputė, 75 W A60 E27

Itin taupus

2700 K


1095 lm

50 000 val

Pritemdoma



8721103051974



Itin efektyvi lempa, mūsų labiausiai energiją taupančios LED lemputės

Ši „Philips“ itin efektyvi LED lemputė skleidžia gražią šviesą, siūlo išskirtinį 50 000 valandų ilgaamžiškumą ir pradeda taupyti energiją vos pradėjus ją naudoti. Sumažinkite lempučių keitimo dažnumą ir mėgaukitės akims malonia šviesa su mūsų patikimu „EyeComfort“ dizainu.

Aukštos kokybės apšvietimas

- Skirta Jūsų akių patogumui

Sukurta taip, kad tarnautų ilgiau ir sutaupytų daugiau energijos

- Įjunkite kasdien, sutaupykite energiją
- Ilga lemputės naudojimo trukmė – iki 50 metų

Pritemdomi (LED šviestuvai)

- Pritemdomi (LED šviestuvai)

Ypatybės

Skirta Jūsų akių patogumui



Lengva pastebėti, kaip ryškus apšvietimas gali varginti akis. Jei per daug ryškus, atsiranda atspindžių. Jei per švelnus, jaučiate mirgėjimą. Dabar galite švelniai apšviesti savo pasaulį šviesos diodų lemputėmis, kurios sukurtos taip, kad nevargintų akių ir sukurtų tobulą atmosferą jūsų namuose.

Ijunkite kasdien, sutaupykite energiją



Mūsų „UltraEfficient“ šviesos diodai yra mažiausiai 50 % efektyvesni nei standartiniai „Philips“ šviesos diodai, todėl kasdien taupysite energiją.

Ilgą lemputės naudojimo trukmę – iki 50 metų



Išvenkite dažno elektros lemputių keitimo vargo. Mūsų „UltraEfficient“ šviesos diodai, kurių naudojimo trukmė yra iki 50 000 valandų, tarnauja 3,5 karto ilgiau nei standartiniai „Philips“ šviesos diodai, todėl daugiau nei 50 metų galėsite mėgautis idealiu apšvietimo sprendimu.

Pritemdomi (LED šviestuvai)



Šią lempą galima naudoti su daugeliu reguliatorių, kad sklandžiai pritemdydami sukurtumėte norimą atmosferą. Norėdami įsitikinti, kad jūsų apšvietimo reguliatorių galima naudoti su šia lempa, patikrinkite pritemdymo lygį.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Ne kryptinė lemputė
- Kištukinis lizdas: E27
- Reguluojamas šviesos srautas: Taip
- Lemputės apdaila: Skaidrus
- Bulb Material: Glass

Ilgamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 500 000
- Nominali naudojimo trukmė: 50 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiams) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 300 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700 K
- Nominalus šviesos srautas: 1095 lm
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 210 lm/W

Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort, UltraEfficient

Pakuotės informacija

- EAN: 8721103051974
- EOC: 872110305197400
- Gaminio pavadinimas: LED CLA 75W A60 E27 2700K CL UE D SRT4

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.8
- Įtampa: AC 220–240 V
- Galios vatais atitikmuo: 75 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): A
- Energijos sąnaudos: 5,2 W

Gaminio matmenys ir svoris

- Bendras aukštis: 113 mm
- Bendrasis ilgis: 113 mm
- Bendras plotis: 60 mm

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60
- EPREL registracijos numeris: 2210856

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8721103051974
- Grynas svoris: 0,04 kg
- Grynas svoris: 0,08 kg
- Aukštis: 14,6 cm
- Ilgis: 6,6 cm
- Plotis: 6,4 cm



Išleidimo data:
2025-09-03
Versija: 0.219

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com