

PHILIPS

Lemputė, 120W A67
E27

LED

4000 K

2000 lm

15 000 val.



8721103055699



Ryškus LED apšvietimas

„Philips“ LED lemputės skleidžia aukštos kokybės šviesą, yra išskirtinai ilgaamžės ir taupo energiją vos pradėjus jas naudoti.

Pasirinkite paprastą senų lempučių pakaitalą

- Panaši forma ir dydis kaip standartinės kaitinamosios lemputės

Pasirinkite ilgalaikį sprendimą

- Sutaupo iki 90 % energijos

Ypatybės

Pakeičia standartines kaitinamąsias lemputes



Dėl gražios formos dizaino ir matmenų, tai yra šiuolaikiško apšvietimo, energiją taupanti standartinė LED lemputė. Puikus tvarus tradicinių standartinių kaitinamųjų lempučių pakaitalas.

Sutaupo iki 90 % energijos



Mėgaukitės LED energijos taupymu neprarandant šviesos kokybės. Iškart sutaupykite daugiau nei 90 % energijos, pakeisdami esamas kaitinamąsias ar halogenines lemputes

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Ne kryptinė lemputė
- Kištukinis lizdas: E27
- Reguluojamas šviesos srautas: Ne
- Lemputės apdaila: Matinis
- Bulb Material: Plastic

Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 180 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 4000 K
- Nominalus šviesos srautas: 2000 lm
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 105 lm/W

Kita

- EyeComfort: Taip

Pakuotės informacija

- EAN: 8721103055699
- EOC: 872110305569900
- Gaminio pavadinimas: LED 120W A67 E27 CW FR ND 1PF/6 DISC

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.5
- Įtampa: AC 220–240 V
- Galios vatais atitikmuo: 120 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): F
- Energijos sąnaudos: 19 W

Gaminio matmenys ir svoris

- Bendras aukštis: 128 mm
- Bendrasis ilgis: 128 mm
- Bendras plotis: 68 mm

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60
- EPREL registracijos numeris: 2173059

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8721103055699
- Grynasis svoris: 0,07 kg
- Grynasis svoris: 0,08 kg
- Aukštis: 16,2 cm
- Ilgis: 7 cm
- Plotis: 7 cm



Išleidimo data: 2025-09-17
Versija: 0.251

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com