

PHILIPS

Nuotoliu valdomas
lubinis šviestuvas 24W


Lubiniai šviestuvai

4000/6500/2700 K

Juoda

Pritemdomas; Nuotolinio
valdymo pultas: Reguliuojama
balta

8721103057563



Patogiai susikurkite norimą aplinką

Vos keliais paprastais nuotolinio valdymo pultelio spustelėjimais universalus „Philips“ lubinis šviestuvas suteikia jums maksimalų lankstumą ir patogumą suasmeninti savo apšvietimo nustatymus. Jauki šviesa, kuri nevargina akių. Sukurkite norimą aplinką su šviestuvu, kuris žino jūsų poreikius.

Paprasta išbandyti

- Paprastas sumontavimas

Šviesos efektas

- „SceneSwitch“ spalvų keitimas
- Vienodas šviesos paskirstymas

Aukščiausia kokybė

- EyeComfort – akims maloni šviesa

Valdiklis

- Patogi ryškumo reguliavimo funkcija (pridedamas nuotolinio valdymo pultelis)

Ypatybės

Paprastas sumontavimas

Daugiau nekils jokių rūpesčių dėl montavimo. Tiesiog pritvirtinkite arba pakabinkite šviestuvą ant sienos arba lubų ir įkiškite kištuką; dabar šviestuvą paruoštas užsidegti.

„SceneSwitch“ spalvų keitimas

„SceneSwitch“ spalvų keitimo funkcija suteikia galimybę kurti bendrąją nuotaką namuose. Pasirinkite šalto atspalvio dienos šviesą ir likite susikaupę, nuveikite daugiau pasirinkę šaltai baltą apšvietimą arba atsipalaiduokite pakeitę šviesą į šiltai baltą. Kontroluokite namų apšvietimą atsižvelgdami į tai, ką veikiate.

Vienodas šviesos paskirstymas

Tolygiai paskirstykite šviesą po kambarius.

Patogumas akims

Prasta šviesa gali sukelti akių nuovargį. Kadangi daugelis iš mūsų daugiausiai laiko praleidžia patalpose, tinkamas namų apšvietimas yra svarbiau nei bet kada anksčiau. Mūsų gaminiai atitinka griežtus bandymų kriterijus, įskaitant mirgėjimo, blyksėjimo, akinimo, spalvų perteikimo ir pritemdymo, kad būtų užtikrinta, jog jie atitinka „EyeComfort“ reikalavimus. „Philips“ LED lemputės ne tik skleidžia malonią šviesą, bet ir palaiko ją tokią visą eksploatavimo laiką, užtikrindamos pastovią šviesos kokybę, išvestį ir spalvas daugiau nei dešimtmetį. Įjunkite tokią šviesą, kuri maloni jūsų akims. Jūsų akys jums padėkos.

Patogi ryškumo reguliavimo funkcija (pridedamas nuotolinio valdymo pultelis)

Naudokite skirtingus ryškumo lygius, kurie atitiktų jūsų nuotaką ar veiklą.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Juoda
- Medžiaga: Metalas, Plastiko

Ilgamžiškumas

- Vidutinė eksploatacijos trukmė (po 2,7 val. per parą): 20 metų
- Jungiklio ciklo skaičius: 15 000
- Nominali naudojimo trukmė: 20 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Taip

Šviesos savybės

- Spalvų darna: 6 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700–4000–6500 K
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 2
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 100 lm/W

Kita

- Sukurta specialiai: Miegamasis, Valgomasis, Svetainė
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Lubiniai šviestuvai
- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort
- Papildomos funkcijos: Pritemdoma, Nuotolinio valdymo pultelis, Reguliuojama balta spalva

Kitos savybės

- Lempučių srovė: 198 mA

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.5

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,84 kg
- Bendras aukštis: 60 mm

Techninė priežiūra

- Garantija: 5 metai

Techniniai duomenys

- Skersmuo: 300 mm
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 2400
- Šviesos spalva: 4000/6500/2700
- Elektros energija: 220-240 AC
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Taip
- IP kodas: IP20 | Apsaugotas nuo lietimui pirštais
- Apsaugos klasė: I klasė – įžemintas

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8721103057563
- Grynas svoris: 0,84 kg
- Grynas svoris: 1,05 kg
- Aukštis: 35 cm
- Ilgis: 34,5 cm
- Plotis: 8 cm



Išleidimo data:
2025-08-30
Versija: 0.338

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com