

PHILIPS

„Valen“ lubinis šviestuvas
13W kvadratinis

Lubiniai šviestuvai

2200–6500KK

Balta

Pritemdomas; Nuotolinio
valdymo pultas: Reguliuojama
balta; "WarmGlow"

8721103060860



Tinkamas apšvietimas visiems jūsų poreikiams – vienu prisilietimu

Naudojant „Philips Valen“ nuotoliniu būdu valdomus lubinius šviestuvus jūsų apšvietimas prisitaiko prie jūsų gyvenimo būdo, o ne atvirkščiai. Vos vienu spustelėjimu galite pakeisti savo erdvę – nesvarbu, ar jums reikia energingo ryškumo, kad susikauptumėte, ar šiltų tonų, kad atsipalaiduotumėte. Išskirtinė technologija „pritemdyti į šiltą šviesą“ sukuria jaukią žvakių šviesos atmosferą, kad galėtumėte atsipalaiduoti. Jokių sudėtingų nustatymų, jokių rūpesčių – tik sklandus, intuityvus valdymas kiekvieną dienos akimirką. Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis.

Sukurkite šiltą atmosferą

- Pritemdytas, kad spalva taptų šiltesnė

Neribotos galimybės

- Visiškas lankstumas kuriant idealią atmosferą

Universalus apšvietimas kiekvienai dienos akimirkai

- Stiprus pritemdymas iki 1 %

Paprasta išbandyti

- Paprasta įdiegti

Valdiklis

- Paprasta valdyti

Ypatybės

Pritemdymas, kad spalva taptų šiltesnė

Dėl „WarmGlow“ technologijos šviesa pritemstant tampa šiltesnio atspalvio, kaip ir tradicinės kaitrinės lempučių. Sumažinkite 2700 K temperatūrą iki 2200 K ir 1 %, kad sukurtumėte jaukią žvakių šviesos atmosferą.

Visiškas lankstumas kuriant idealią atmosferą

Sukurkite norimą atmosferą visose savo erdvėse ir veikloje, lengvai pasirinkdami iš penkių skirtingų nustatymų: naktinė šviesa (2700 K), atsipalaidavimas (2200 K), ryškus (3000 K), susikaupimas (4000 K) ir energingas (6500 K).

Stiprus pritemdymas iki 1 %

Galite lengvai susikurti idealią atmosferą naudodami stiprų pritemdymą iki 1 % – nesvarbu, ar norite žiūrėti filmą, pritemdyti šviesas ruošdamiesi miegui, ar jums reikia naktinės lempučių vidury nakties.

Paprasta įdiegti

Paprasta laidų jungtis ir pasukimo bei fiksavimo mechanizmas reiškia, kad šviestuvus galima greitai sumontuoti, nereikia specialių įrankių ar procedūrų. Nuotolinio valdymo pultelis arba sieninis jungiklis lengvai pritvirtinami prie sienos, todėl jie visada yra po ranka, kai norite įjungti arba išjungti šviesas.

Paprasta valdyti

Tiesiog sumontuokite „Valen“ kaip įprastą lubų šviestuvą ir pradėkite jį naudoti nuotolinio valdymo pulteliu arba sieniniu jungikliu. Nereikia poruoti, nereikia mobiliosios programėlės – tiesiog išpakuokite, įdėkite ir valdykite nuotolinio valdymo pulteliu arba sieniniu jungikliu. Vienu spustelėjimu pasirinkite norimus vaizdus arba pritemdymo lygius. Šis šviestuvas turi integruotą atminties lustą, kuris įsimins paskutinį jūsų apšvietimo nustatymą, todėl visada galėsite išsaugoti mėgstamą apšvietimą.

Specifikacijos

Lempučių charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Reguluojamas šviesos srautas: Taip

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta
- Medžiaga: Plastiko

Ilgamžiškumas

- Vidutinė eksploatacijos trukmė (po 2,7 val. per parą): 20 metai
- Jungiklio ciklų skaičius: 20 000
- Nominali naudojimo trukmė: 20 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Baterijos pridedamos: Ne
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Taip
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Taip

Šviesos savybės

- Spalvų darna: 6 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2200–6500 K
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 2
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 119 lm/W

Kita

- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Lubiniai šviestuvai
- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort
- Papildomos funkcijos: Pritemdoma, Nuotolinio valdymo pultelis, Reguluojama balta spalva, WarmGlow

Kitos savybės

- Lempučių srovė: 117 mA

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.5

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 1,2 kg
- Bendras aukštis: 40 mm
- Bendrasis ilgis: 300 mm
- Bendras plotis: 300 mm

Techninė priežiūra

- Garantija: 5 metai

Techniniai duomenys

- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 1550 (@2700K)
- Šviesos spalva: 2200–6500K
- Elektros energija: 220–240 AC
- IP kodas: IP20 | Apsaugotas nuo lietimui pirštais
- Apsaugos klasė: II klasė – dvigubai izoliuotas

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminyje: 8721103060860
- Grynas svoris: 1,05 kg
- Grynas svoris: 1,25 kg
- Aukštis: 30 cm
- Ilgis: 6,2 cm
- Plotis: 30 cm



Išleidimo data:
2025-09-20
Versija: 0.494

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com