

PHILIPS

Moire lubinis
šviestuvai 10W

Lubiniai šviestuvai

2700 K

Balta

8721103068972



Jauki LED šviesa, kuri nevargina akių

„Philips“ LED šviestuvai šviečia taip, kad nevargintų jūsų akių

Šviesos efektas

- Šiame lubiniame šviestuve naudojama pintinės optikos technologija, sumaniai paskirstant šviesą taip, kad bendras apšvietimas būtų geresnis. Šis šviestuvai turi piramidinės mikrostruktūros lęšį, kuris šviesą išsklaido ir tolygiai paskirsto, todėl ji yra malonesnė akims.

Paprasta išbandyti

- Montavimas be rūpesčių, nes nereikia papildomų laidų.

Šviesos efektas

- Vienodas šviesos paskirstymas

Aukščiausia kokybė

- Paprastas valymas

Ypatybės

Pintinė optika

Šiame lubiniame šviestuve naudojama pintinės optikos technologija, sumaniai paskirstant šviesą taip, kad bendras apšvietimas būtų geresnis. Šis šviestuvas turi piramidinės mikrostruktūros lęšį, kuris šviesą

išsklaido ir tolygiai paskirsto, todėl ji yra malonesnė akims.

Paprastas sumontavimas

Vienodas šviesos paskirstymas

Tolygiai paskirstykite šviesą po kambarius.

Paprastas valymas

Lygios ir lengvai valomos medžiagos, todėl jūsų namai visada atrodys patraukliai – nuo grindų iki lubų.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Reguluojamas šviesos srautas: Ne

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta
- Medžiaga: Plastiko

Ilgaamžiškumas

- Vidutinė eksploatacijos trukmė (po 2,7 val. per parą): 15 metai
- Jungiklio ciklą skaičius: 15 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Baterijos pridamos: Ne
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne

Šviesos savybės

- Spalvų darna: 6 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: <2
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 100 lm/W

Kita

- Sukurta specialiai: Miegamasis, Valgomasis, Garažas, Prieškambaris, Darbo kabinetas, Viešbutis ir Restoranas, Virtuvei
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Lubiniai šviestuvai
- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort

Kitos savybės

- Lemputės srovė: 60 mA

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.5

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,21 kg
- Aukštis: 5 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 5 metai

Techniniai duomenys

- Skersmuo: 240 mm
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 1000
- Šviesos spalva: 2700
- Elektros energija: 220–240 AC
- IP kodas: IP20 | Apsaugotas nuo lietimo pirštais
- Apsaugos klasė: II klasė – dvigubai izoliuotas

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8721103068972
- Grynasis svoris: 0,21 kg
- Grynasis svoris: 0,34 kg
- Aukštis: 28,4 cm
- Ilgis: 28,4 cm
- Plotis: 6,4 cm



Išleidimo data:
2025-09-20
Versija: 0.195

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com