

# PHILIPS

Sienas lampa

myGarden

June

Pelēka



16246/87/16



## Vienmēr apgaismots mājoklis

Piešķiriet savam dārzam mūsdienīgu stilu. Šī gaiši pelēkā un elegantā Philips myGarden sienas lampa ar kustību sensoru piesaista skatienus. Tās silti baltā un energoefektīvā gaisma sniedz viesmīlības sajūtu ikreiz, kad pārnākat mājās.

### Māju sajūta, ko sniedz gaisma

- Mājīgs apgaismojums, kas rada drošības sajūtu
- Vienkārši uzstādāms sensors

### Dekorējiet savu dārzu ar gaismu

- Dekoratīvs āra apgaismojums
- Izvēlieties mūsdienīgu stilu
- Izvēlieties ārsienas lampām
- Augstas kvalitātes alumīnijs un augstvērtīgi mākslīgie materiāli

### Izgaismojiet dārzu ar augstas kvalitātes apgaismojumu


- Enerģijas taupīšana
- Vienmēr iekļauta Philips spuldze
- Jaudīgs apgaismojums

### Izbaudiet āra apgaismojumu vienkāršā veidā

- Izmantošanai ārā

# Izceltie produkti

## Mājīgs apgaismojums, kas rada drošības sajūtu



Kustību sensors ieslēdzas automātiski, kad ierodaties mājās, un informē, ja kāds ir ieradies.

## Vienkārši uzstādāms sensors



Vienkārša uzstādīšanas procedūra ļauj viegli izvēlēties, kad un cik ilgi automātiskais sensors ieslēdz gaismekli(-lus).

## Dekoratīvs āra apgaismojums

Āra apgaismojums var uzlabot jūsu dārza vai pagalma izskatu, izgaismojot pievilcīgus objektus un takas vai radot piemērotu noskaņu neaizmirstamiem vakariem ar draugiem un ģimeni. Tāpēc Philips radīja myGarden — pievilcīgu dekoratīvu āra apgaismojuma gaismekļu klāstu ar auru un funkcionalitāti, lai jūs varētu iekārtot pagalmu atbilstoši savai stila izjūtai.

## Izvēlieties mūsdienīgu stilu

Izstrādāts Eiropā. Šim gaismeklī ir unikāls dizains, lai jūs varētu piešķirt pagalmam mūsdienīgu izskatu.

## Izvēlieties ārsienas lampām

Padariet savu pagalmu iespaidīgāku ar šo sienas lampu, kas ideāli piemērots uzstādīšanai tuvu pie priekšdurvīm vai uz terases sienām.

## Augstas kvalitātes materiāls

Šis Philips gaismeklis ir izgatavots tieši ārpuselpu apgaismojumam. Tas ir izturīgs un paredzēts ilgstošai darbībai, tāpēc šis gaismeklis izgaismos jūsu dārzus katru nakti. Tas izgatavots no augstas kvalitātes lieta alumīnija un augstvērtīgas sintētikas.

## Enerģijas taupīšana



Šis Philips gaismeklis ietaupa enerģiju salīdzinājumā ar parastajiem gaismas avotiem, palīdzot ietaupīt līdzekļus par elektrības rēķinu un saglabāt vidi.

## Vienmēr iekļauta Philips spuldze



Iepakojumā iekļautas augstas kvalitātes Philips EcoLamp energoefektīvās spuldzes, lai iegūtu vislabāko gaismas efektu.

## Jaudīgs apgaismojums



Šī āra lampa nodrošina jaudīgu silti baltu gaismu. Spilgts gaismas kūlis, kas izgaismo dārzus vai terasi.

## Izmantošanai ārā



Šī Philips āra lampa ir īpaši izstrādāta mitrai ārpuselpu videi, un tai ir veiktas rūpīgas pārbaudes, lai nodrošinātu ūdensizturību. IP pakāpi raksturo divi skaitļi: pirmais attiecas uz aizsardzības līmeni pret putekļiem, bet otrs – uz aizsardzības līmeni pret ūdeni. Šim gaismeklī ir IP44: tas ir aizsargāts pret ūdens uzšakstīšanos. Tas ir izplatīts gaismeklis, lieliski piemērots vispārīgam lietojumam pagalmā.

# Specifikācijas

## Dizains un apdare

- Krāsa: Pelēka
- Materiāls: Metāls

## Izturība

- Nominālais kalpošanas laiks: 10 000

## Vide

- Produkta utilizācija: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

## Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Pilnībā ūdensnecaurlaidīgs: Jā
- Iebūvēta gaismas diode: Nē
- Kustību sensors: Jā

## Dārzs

- Dārzs: Priekšpagalms

## Dažādi

- Radīts tieši: Dārzs, Patio
- Stils: Contemporary
- Tips: Sienas lampas
- Acu komforts: Nē

## Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,558 kg
- Kopējais augstums: 195 mm
- Kopējais garums: 195 mm
- Kopējais platums: 135 mm

## Serviss

- Garantija: 2 gadi

## Tehniskā specifikācija

- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos (slēpta): 741
- Iekļautās spuldzes gaismas atdeve lūmenos: 741
- Gaismas avots ekvivalents standarta spuldzei ar jaudu: 60
- Spuldzes tehnoloģija: LED
- Gaismas krāsa: silti balta
- Elektrotīkla strāva: 50–60 Hz
- Iekļautā gaismas avota enerģijas klase: A
- Stiprinājums/patrona: E27
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 12 W
- Maksimālās jaudas vatos rezerves spuldzes: 12
- IP kods: IP44
- Aizsardzības klase: II klase – divkārša izolācija
- Nomaināms gaismas avots: Jā
- Gaismas avotu skaits: 1



Izlaides datums:  
2025-08-30  
Versija: 0.383

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, palaužoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)