

# PHILIPS


Arbour 6 W sienas  
lampa

myGarden


2700 k

Antracīta

Sensors; ūdensizturīgs



16461/93/16



## Vienmēr apgaismots mājoklis

Philips Arbour LED ārsienu lampa antracīta pelēkā krāsā ar izturīgu spiedlējuma alumīnija ietvaru gaismas panelim un kustību sensoru. Šī gaismas glezna izgaismos apkārtējo vidi ar izklaidētu un silti baltu gaismu.

### Ilgtspējīgi apgaismes risinājumi

- Enerģijas taupīšana
- Augstas kvalitātes LED apgaismojums
- Ilgs kalpošanas laiks — līdz 25 gadiem
- Silti balta gaisma
- Philips piedāvā 5 gadu garantiju LED modulim un draiverim

### Paredzēts jūsu dārzam

- Lai garantētu komfortu un drošību, komplektā ir iekļauts kustību sensors
- IP44 – piemērots izmantošanai ārā

# Izceltie produkti

## Enerģijas taupīšana



Šī Philips energoefektīvā lampa ietaupa enerģiju salīdzinājumā ar parastajiem gaismas avotiem, palīdzot ietaupīt līdzekļus par elektrības rēķinu un saglabāt vidi.

## Augstas kvalitātes LED apgaismojums




LED tehnoloģija, kas ietverta šajā Philips spuldzē, ir unikāls Philips radīts risinājums. Spuldze ieslēdzas uzreiz un sniedz optimālu gaismas atdevi, kā arī košas krāsas jūsu mājās.

## Ilgs kalpošanas laiks



Šis ir uzticams gaismas avots. LED spuldze, kas iekļauta šīs Philips LED lampas komplektā, darbojas līdz 10 000 stundām (līdzvērtīgi 10 gadiem, vidēji lietojot 3 stundas dienā ar vismaz 13 000 ieslēgšanas/izslēgšanas cikliem). Ir patīkami apzināties, ka nav jāraizējas par apkopi vai spuldžu nomaiņu, izbaudot perfektu apkārtējo gaismu savās mājās.

## Silti balta gaisma



Gaismai var būt atšķirīgas krāsu temperatūras, kas norādītas mērvienībās, ko dēvē par kelviniem (K). Spuldzes ar mazāku kelvinu vērtību rada siltu, omulīgāku apgaismojumu, bet spuldzes ar lielāku kelvinu vērtību rada vēsu, enerģiskāku apgaismojumu. Šī Philips lampa izstaro silti baltu gaismu mājīgai atmosfērai.

## 5 gadu garantija LED sistēmai



Papildus standarta 2 gadu garantijai Philips piedāvā 5 gadu garantiju LED sistēmai, ietverot šīs lampas LED moduli un draiveri.

## Kustību sensors ir iekļauts



Kustību sensors ir iekļauts, lai atgriežoties mājās, jūs tiktu sagaidīti ar ieslēgtu apgaismojumu, vai ziņotu, ka kāds pie jums ir ieradies. Kad sensors konstatē kustību, lampa ieslēdzas automātiski.

**IP44 – piemērots izmantošanai ārā**

Šī Philips ārpustelpu lampa ir īpaši izstrādāta mitrai ārpustelpu videi. Tai ir veiktas rūpīgas pārbaudes, lai nodrošinātu ūdensizturību. IP pakāpi raksturo divi skaitļi: pirmais attiecas uz aizsardzības līmeni pret putekļiem, bet otrs – uz aizsardzības līmeni pret ūdeni. Šai ārpustelpu lampai ir piešķirta pakāpe IP44: tā ir pasargāta no ūdens

šļakstiem un ir lieliski piemērota vispārīgai lietošanai ārpus telpām.

## Specifikācijas

**Dizains un apdare**

- Krāsa: Antracīta
- Materiāls: Metāls

**Izturība**

- Nominālais kalpošanas laiks: 25 000

**Vide**

- Produkta utilizācija: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

**Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums**

- Pilnībā ūdensnecaurļaidīgs: Jā
- Iebūvēta gaismas diode: Jā

**Dārzs**

- Dārzs: Dārzs un terase

**Apgaismojuma raksturlielumi**

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 90
- Krāsu temperatūra: 2700 K

**Dažādi**

- Radīts tieši: Dārzs, Patio
- Stils: Contemporary
- Tips: Sienas lampas
- Acu komforts: Nē
- Papildu funkcijas: Sensors, Ūdensizturība

**Produkta izmēri un svars**

- Neto svars: 0,695 kg
- Kopējais augstums: 221 mm
- Kopējais garums: 166 mm
- Kopējais platums: 75 mm

**Serviss**

- Garantija: 2 gadi

**Tehniskā specifikācija**

- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 600
- Gaismas krāsa: 2700
- Elektrotīkla strāva: 220-240
- Iekļautā gaismas avota enerģijas klase: E
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 6 W
- IP kods: IP44
- Aizsardzības klase: II klase – divkārša izolācija
- Nomaināms gaismas avots: Nē
- Gaismas avotu skaits: 1

**Iepakojuma izmēri un svars**

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718696131251
- Neto svars: 0,7 kg
- Bruto svars: 0,82 kg
- Augstums: 24,1 cm
- Garums: 8,6 cm
- Platums: 17,6 cm



Izlaides datums:  
2025-08-30  
Versija: 0.547

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)