

PHILIPS

Parterre 7,5 W
sienas lampa

myGarden

2700 k

Melna

Ūdensizturība



16480/30/P0



Izbaudiet brīnišķīgu dārza apgaismojumu

Philips Parterre LED ārsienu lampa melnā krāsā ar izturīgu spiedlējuma alumīnija ietvaru kvadrātveida lampai. Atjautīgais dizains piesaista skatienus un izgaismo sienu visos virzienos ar silti baltas gaismas staru kūļiem.

Ilgtspējīgi apgaismes risinājumi

- Augstas kvalitātes LED apgaismojums

Īpašās iezīmes

- Izmantošanai ārā

Izceltie produkti

Augstas kvalitātes LED apgaismojums

LED spuldze, kas iekļauta šīs Philips lampas komplektā, ir unikāls Philips radīts risinājums. Spuldze ieslēdzas uzreiz, un jūsu mājās sniedz optimālu gaismas atdevi, kā arī košas krāsas.

Izmantošanai ārā



rūpīgas pārbaudes, lai nodrošinātu ūdensizturību. IP pakāpi raksturo divi skaitļi: pirmais attiecas uz aizsardzības līmeni pret putekļiem, bet otrs – uz aizsardzības līmeni pret ūdeni. Šim gaismeklim ir IP44: tas ir aizsargāts pret ūdens uzšļakstīšanos. Tas ir izplatīts gaismeklis, lieliski piemērots vispārīgam lietojumam pagalmā.

Šī Philips āra lampa ir īpaši izstrādāta mitrai ārpustelpu videi, un tai ir veiktas

Specifikācijas

Dizains un apdare

- Krāsa: Melns
- Materiāls: Metāls

Izturība

- Nominālais kalpošanas laiks: 25 000

Vide

- Produkta utilizācija: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Pilnībā ūdensnecaurlaidīgs: Jā
- Iebūvēta gaismas diode: Jā

Dārzs

- Dārzs: Dārzs un terase

Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas efektivitāte (novērtējums (nomin.): 104 lm/W

Dažādi

- Radīts tieši: Dārzs, Patio
- Stils: Contemporary
- Tips: Sienas lampas
- Acu komforts: Nē
- Papildu funkcijas: Ūdensizturība

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,660 kg
- Kopējais augstums: 130 mm
- Kopējais garums: 130 mm
- Kopējais platums: 130 mm

Serviss

- Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 800 lm
- Elektrotīkla strāva: 50 Hz
- Iekļautā gaismas avota enerģijas klase: F
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 8 W
- IP kods: IP44
- Aizsardzības klase: II klase – divkārša izolācija
- Nomaināms gaismas avots: Nē
- Gaismas avotu skaits: 1

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums:
8718696158838
- Neto svars: 0,66 kg
- Bruto svars: 0,75 kg
- Augstums: 14,6 cm
- Garums: 13,6 cm
- Platums: 13,6 cm



Izlaides datums:
2025-08-30
Versija: 0.552

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com