

PHILIPS

Virginia kustību
sensors

VIRGINIA

Balts

Ūdensizturība

17476/31/PN



Vienmēr apgaismots mājoklis

Baltās krāsas kustību sensoram Philips Virginia ir vairākas montāžas iespējas. Tam ir plats uztveršanas diapazons un sensora galvu var pagriezt 2 virzienos. Pielāgojiet sensoru savām vajadzībām un izmantojiet unikālo dienas/nakts funkciju drošiem vakariem.

Uzlabots apgaismojums lietošanai ārpus telpām

- Lai garantētu komfortu un drošību, komplektā ir iekļauts kustību sensors
- Manuāla pārrakstīšana

Īpašās iezīmes

- Dažādas uzstādīšanas iespējas

Māju sajūta, ko sniedz gaisma

- Vienkārši uzstādāms sensors
- Maks. slodze (1000 W kvēlspuldzēm, 200 W LED spuldzēm)

Izbaudiet āra apgaismojumu vienkāršā veidā

- IP44 – piemērots izmantošanai ārā
- Augstas kvalitātes sintētika

Izceltie produkti

Kustību sensors ir iekļauts



Kustību sensors ir iekļauts, lai atgriežoties mājās, jūs tiktu sagaidīti ar ieslēgtu apgaismojumu, vai ziņotu, ka kāds pie jums ir ieradies. Kad sensors konstatē kustību, lampa ieslēdzas automātiski.

Manuāla pārrakstīšana Dažādas uzstādīšanas iespējas Vienkārši uzstādāms sensors



Vienkārša uzstādīšanas procedūra ļauj viegli izvēlēties, kad un cik ilgi automātiskais sensors ieslēdz gaismekli(-ļus).

Maks. slodze (1000 W kvēlspuldzēm, 200 W LED spuldzēm) IP44 – piemērots izmantošanai ārā



Šis Philips PIR sensors ir īpaši izstrādāts lietošanai mitrā ārpustelpu vidē. Tam ir veiktas rūpīgas pārbaudes, lai nodrošinātu ūdensizturību. IP pakāpi raksturo divi skaitļi: pirmais attiecas uz aizsardzības līmeni pret putekļiem, bet otrs – uz aizsardzības līmeni pret ūdeni. Šim PIR sensoram ir piešķirta pakāpe IP44: tas ir pasargāts no ūdens šļakstiem un ir lieliski piemērots vispārīgai lietošanai ārpus telpām.

Augstas kvalitātes sintētika

Šis Philips PIR sensors ir izgatavots tieši ārpustelpu apgaismojumam. Tas ir izturīgs un paredzēts ilgstošai darbībai. Tas izgatavots no augstas kvalitātes sintētikas.

Specifikācijas

Dizains un apdare

- Krāsa: Balts
- Materiāls: Plastmasa

Izturība

- Nominālais kalpošanas laiks: 25 000

Vide

- Produkta utilizācija: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

**Komplektā iekļauta papildu funkcija/
piederums**

- Pilnībā ūdensnecaurļaidīgs: Jā
- Iebūvēta gaismas diode: Nē

Dārzs

- Dārzs: Dārzs un terase

Dažādi

- Radīts tieši: Dārzs, Patio
- Stils: Contemporary
- Tips: Piederumi
- Acu komforts: Nē
- Papildu funkcijas: Ūdensizturība

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,146 kg
- Kopējais augstums: 94 mm
- Kopējais garums: 70 mm
- Kopējais platums: 104 mm

Serviss

- Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

- Elektrotīkla strāva: 50 Hz
- IP kods: IP44
- Aizsardzības klase: I klase – iezemēts
- Nomaināms gaismas avots: Nē

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums:
8718696176788
- Neto svars: 0,15 kg
- Bruto svars: 0,23 kg
- Augstums: 11,1 cm
- Garums: 7,8 cm
- Platums: 10,8 cm



Izlaides datums:
2025-08-30
Versija: 0.351

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com