

PHILIPS

Twirly griestu
gaismeklis, 17 W

Griestu gaismekļi

2700 k

Balts



31815/31/16



Izrotājiet savas mājas ar gaismu

Mājīga sajūta jūsu istabā ar šo Philips myLiving Twirly LED griestu gaismekli. Tas izstaro izklaidēšu siltu gaismu, izgaismojot katru istabas stūri, un to var izmantot gan pie griestiem, gan sienām.

Ilgtspējīgi apgaismes risinājumi

- Enerģijas taupīšana
- Augstas kvalitātes LED apgaismojums
- Ilgs kalpošanas laiks līdz 15 gadiem
- Silti balta gaisma
- Philips piedāvā 5 gadu garantiju LED modulim un draiverim

Īpašās iezīmes

- Var uzstādīt pie sienas vai griestiem.

Radīta jūsu viesistabai un guļamistabai

- Ideāls apgaismojums, lai relaksētos un socializētos
- Radiet stilīgu un mājīgu atmosfēru

Izceltie produkti

Enerģijas taupīšana



Šī Philips energoefektīvā lampa ietaupa enerģiju salīdzinājumā ar parastajiem gaismas avotiem, palīdzot ietaupīt līdzekļus par elektrības rēķinu un saglabāt vidi.

Augstas kvalitātes LED apgaismojums



LED tehnoloģija, kas ietverta šajā Philips spuldzē, ir unikāls Philips radīts risinājums. Spuldze ieslēdzas uzreiz un sniedz optimālu gaismas atdevi, kā arī košas krāsas jūsu mājās.

Ilgs kalpošanas laiks



Uzticams gaismas avots. Šajā Philips LED lampā iebūvētās LED spuldzes darbojas līdz 15 000 stundas (līdzvērtīgi 15 gadiem vidēji lietojot 3 stundas dienā ar vismaz 13 000 ieslēgšanas/izslēgšanas cikliem). Ir tik patīkami apzināties, ka nevajag uztraukties par apkopi vai spuldžu maiņu, izbaudot perfektu apkārtējo gaismu savās mājās.

Silti balta gaisma




Gaismai var būt atšķirīgas krāsu temperatūras, kas norādītas mērvienībās, ko dēvē par kelviniem (K). Spuldzes ar mazāku kelvinu vērtību rada siltu, omulīgāku apgaismojumu, bet spuldzes ar lielāku kelvinu vērtību rada vēsu, enerģiskāku apgaismojumu. Šī Philips lampa izstaro silti baltu gaismu mājīgai atmosfērai.

5 gadu garantija LED sistēmai



Papildus standarta 2 gadu garantijai Philips piedāvā 5 gadu garantiju LED sistēmai, ietverot šīs lampas LED moduli un draiveri.

Uzstādīšana pie sienas un griestiem



Uzstādiet šo lampu kā sienas lampu vai griestu lampu vēlamojā veidā.

Ideāls apgaismojums, lai relaksētos un socializētos

Viesistaba ir jebkura mājokļa sirds – vieta, kur ģimenes sanāk kopā, lai atpūstos un viesi – lai socializētos. Jūsu viesistabas un guļamistabas apgaismojumam jābūt viegli pielāgojamam dažādām situācijām dienas gaitā. Pārdomāts dažādu gaismas avotu izvietojums un eksperimenti ar gaismas slāņiem ļauj radīt telpas sajūtu un piešķirt istabai siltu un mājīgu noskaņu.

Radiet stilīgu atmosfēru



Šis gaismeklis izstrādāts, vadoties pēc mūsdienīgas gaumes izjūtas, tendencēm un dzīvesstiliem, lai neuzkrītoši iederētos jūsu interjerā un radītu mājīgu atmosfēru, ko vienmēr esat vēlējies.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekšējais

Dizains un apdare

- Krāsa: Balts
- Materiāls: Metāls, Plastmasa

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 15 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 20 000

Vide

- Produkta utilizācija: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Aptumšojama ar tāl vadību: Nē
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Komplektā iekļauta tāl vadības pults: Nē

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu saskaņa: 6 SDCM
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 2700 K
- Uzsildīšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: 2
- Gaismas efektivitāte (novērtējums) (nomin.): 100 lm/W

Dažādi

- Radīts tieši: Guļamistaba, Dzīvojamā istaba, Ēdamistaba, Virtuve, Birojs, Garāža
- Stils: Contemporary
- Tips: Griestu gaismekļi
- Acu komforts: Jā

Citi raksturlielumi

- Spuldzes strāvas stiprums: 142 mA

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,47 kg
- Kopējais augstums: 65 mm
- Kopējais garums: 347 mm
- Kopējais platums: 347 mm

Serviss

- Garantija: 5 gadi

Tehniskā specifikācija

- Gaismas avots ekvivalents standarta spuldzei ar jaudu: 102
- Diametrs: 347 mm
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 1700
- Spuldzes tehnoloģija: LED
- Gaismas krāsa: 2700
- Elektrotīkla strāva: AC 220–240
- Aptumšojams gaismeklis: Nē
- IP kods: IP20
- Aizsardzības klase: I klase – iezemēts
- Gaismas avotu skaits: 1

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums:
8718696122846
- Neto svars: 0,47 kg
- Bruto svars: 0,75 kg
- Augstums: 6,7 cm
- Garums: 39,4 cm
- Platums: 39,4 cm



Izlaides datums:
2025-08-30
Versija: 0.644

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com