

PHILIPS

Wavel griestu
gaismeklis, 36 W

Griestu gaismekļi

4000/6500/2700K

Balts

Aptumšojams; SceneSwitch



31823/31/P5



Kvalitatīvs apgaismojums omulīgam mājoklim

Philips myLiving WAWEL LED griestu gaismeklī ir iebūvētas LED spuldzes, lai optimizētu gaismas atdevi un vienveidīgumu. Regulējiet tā spožumu atbilstoši jūsu noskaņojumam ar pakāpju regulētāju un atmiņas funkcijām.

Gaismas efekts

- Vienmērīga gaismas izkliedēšana

Uzlabots LED apgaismojums

- Regulējama 2700–6500 K

Enerģijas taupīšana

- Līdz pat 80% elektroenerģijas ekonomija, salīdzinot ar parastajiem gaismas avotiem

Izceltie produkti

Vienmērīga gaismas izkliedēšana



Elektroenerģijas ekonomija 80% apmērā



Regulējamība



Šī spuldze salīdzinājumā ar standarta spuldzēm ietaupa līdz 80% enerģijas. Tā atmaksājas un gadu no gada ietaupīs jūsu naudu. Samaziniet savu elektroenerģijas rēķinu un sāciet taupīt jau tagad.

Šī lampa ir regulējama. Jūs varat izvēlēties gaismas krāsu no silti baltas (2700 K) līdz vēsai dienas gaismai (6500 K).

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas

Dizains un apdare

- Krāsa: Balts
- Materiāls: Metāls, Plastmasa

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 15 000

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/ piederums

- Regulējama gaismekļa galva: Nē
- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Nē

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu saskaņa: 6 SDCM
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80

Dažādi

- Radīts tieši: Guļamistaba, Dzīvojamā istaba, Ēdamistaba, Virtuve, Mājas birojs, Garāža
- Stils: Contemporary
- Tips: Griestu gaismekļi
- Acu komforts: Jā
- Papildu funkcijas: Aptumšojams, SceneSwitch

Citi raksturlielumi

- Spuldzes strāvas stiprums: 175 mA
- Efektivitāte: 88 lm/W

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 1,19 kg
- Augstums: 6,9 cm
- Garums: 48 cm
- Platums: 48 cm

Serviss

- Garantija: 5 gadi

Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 20 000 stundas
- Diametrs: 480 mm
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 3200
- Gaismas krāsa: 4000/6500/2700
- Elektrotīkla strāva: AC 220–240
- Aptumšojams gaismeklis:
Pakāpeniska aptumšošana –
neizmantojiet ar gaismmaini
- LED: Jā
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 36
- IP kods: IP20
- Aizsardzības klase: I klase

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums:
8718696162798
- Neto svars: 1,19 kg
- Bruto svars: 1,97 kg
- Augstums: 53,6 cm
- Garums: 7,3 cm
- Platums: 53,6 cm
- Materiāla numurs (12NC):
915005315708



Izlaides datums:
2024-06-15
Versija: 0.295

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com