

# PHILIPS

Canaval griestu  
gaismeklis, 18 W

Griestu gaismekļi

4000 K

Balts

Aptumšojams; SceneSwitch



32809/31/P3



## Viens gaismeklis, viens slēdzis, trīs gaismas iestatījumi

Philips Canaval LED griestu lampa ir klasisks, balts gaismeklis, kas iederas jebkurā interjerā un izstaro energotaupīgu, ilgstošu, augstas kvalitātes gaismu. Izvēlieties noskaņojumam atbilstošu spilgtumu, izmantojot pakāpenisko aptumšošanu.

### Vienkārša izmantošana

- Gluda virsma un vienkāršākai tīrīšanai

### Gaismas efekts

- Vienmērīga gaismas izkliedēšana

### Ilgspējīgi apgaismes risinājumi

- Ilgs kalpošanas laiks līdz 15 gadiem

### Uzlabots LED apgaismojums

- Liela gaismas atdeve

### Enerģijas taupīšana

- Iebūvēta gaismas diode, kas ietilpst sistēmā
- Elektroenerģijas ekonomija 80% apmērā

**Trīs gaismas iestatījumi**

- Mainiet noskaņu, pārslēdzot esošo gaismas slēdzi

# Izceltie produkti

## Vienkārša apkope



## Vienmērīga gaismas izkliedēšana



## Ilgs kalpošanas laiks



Uzticams gaismas avots. Šajā Philips LED lampā iebūvētās LED spuldzes darbojas līdz 15 000 stundas (līdzvērtīgi 15 gadiem vidēji lietojot 3 stundas dienā ar vismaz 13 000 ieslēgšanas/izslēgšanas cikliem). Ir tik patīkami apzināties, ka nevajag uztraukties par apkopi vai spuldžu maiņu, izbaudot perfektu apkārtējo gaismu savās mājās.

## Liela gaismas atdeve

Augstas kvalitātes gaisma ar spēcīgu gaismas atdevi. Gaismas kūlis krīt 40° leņķī — ideāls leņķis virziena gaismeklīm.

## Iebūvēts LED gaismas avots



Gaismas avots, kuram varat uzticēties. Izmantojot iebūvēto LED gaismas avotu, mājās visu laiku ir perfekta apkārtējā gaisma, bet jums nav jāraizējas par apkopi vai spuldžu maiņu.

## Elektroenerģijas ekonomija 80% apmērā



Līdz pat 80% elektroenerģijas ekonomija, salīdzinot ar standarta kvēlspuldzes gaismas avotiem.

## Trīs SceneSwitch gaismas iestatījumi

Regulējiet gaismekļu spilgtumu bez gaismmaiņa, izmantojot SceneSwitch spilgtuma maiņas funkciju. Ērti izvēlieties kādu no trīs spilgtuma līmeņiem ar esošā slēdža palīdzību.

# Specifikācijas

## Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Darbojas ar reostatu: Jā

## Dizains un apdare

- Krāsa: Balts
- Materiāls: Metāls, Plastmasa

### Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 15 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000

### Vide

- Produkta utilizācija: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

### Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Nē

### Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu saskaņa: 6 SDCM
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 4000 K
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: 2
- Gaismas efektivitāte (novērtējums (nomin.): 116 lm/W

### Dažādi

- Radīts tieši: Guļamistaba, Dzīvojamā istaba, Ēdamistaba, Virtuve, Birojs, Garāža
- Stils: Contemporary
- Tips: Griestu gaismekļi
- Acu komforts: Jā
- Papildu funkcijas: Aptumšojams, SceneSwitch

### Citi raksturlielumi

- Spuldzes strāvas stiprums: 150 mA

### Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,66 kg
- Kopējais augstums: 67 mm
- Kopējais garums: 350 mm
- Kopējais platums: 350 mm

### Serviss

- Garantija: 5 gadi

### Tehniskā specifikācija

- Diametrs: 350 mm
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 2100
- Gaismas krāsa: 4000
- Elektrotīkla strāva: AC 220–240
- IP kods: IP20
- Aizsardzības klase: I klase – iezemēts

### Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718696169278
- Neto svars: 0,66 kg
- Bruto svars: 0,97 kg
- Augstums: 38,6 cm
- Garums: 7,2 cm
- Platums: 38,5 cm



Izlaides datums:  
2025-08-30  
Versija: 0.910

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)