

PHILIPS

3 gab. Burlap griestu/
sienas virziena gaismekļi

Griestu/sienas virziena
gaismekļi

Bez spuldzes

Matēta hroma



50233/17/E7



Akcentēts stils

Praktisks Philips virziena gaismeklis jūsu mājoklim. Izvēlieties Philips E14 LED spuldzi savam virziena gaismeklī un nodrošiniet augstas kvalitātes ilgizturīgu apgaismojumu.

Īpašās iezīmes

- Regulējama gaismekļa galva
- Spuldze nav iekļauta

Izceltie produkti

Regulējama gaismekļa galva



Virziet gaismu turp, kur to visvairāk vēlaties, vienkārši noregulējot, pagriežot vai noliecot virziena gaismekļa galvu.

Spuldze nav iekļauta

Šīs lampas komplektā nav spuldzes, tāpēc jūs varat izvēlēties tādu gaismas atdevi, kāda jūsu telpai un personiskajai gaumei ir vispiemērotākā. Izvēloties Philips LED spuldzi, tiks nodrošināta augstas kvalitātes un ilgizturīga gaismas atdeve.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas

Dizains un apdare

- Krāsa: Matēts hroms
- Materiāls: Stikls

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Regulējama gaismekļa galva: Jā
- Iebūvēta gaismas diode: Nē
- Samontējiet produktu ārpus sasniedzamības zonas: Jā

Dažādi

- Radīts tieši: Guļamistaba, Dzīvojamā istaba, Ēdamistaba, Virtuve, Mājas birojs, Gaitenis
- Stils: Contemporary
- Tips: Griestu/sienas virziena gaismekļi
- Acu komforts: Nē

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,900 kg
- Augstums: 29 cm
- Garums: 29 cm
- Platums: 19,5 cm

Serviss

- Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: No bulb included
- Elektrotīkla strāva: AC 220–240
- Iekļautā gaismas avota enerģijas klase: spuldze nav iekļauta
- Stiprinājums/patrona: E14
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 40W
- Maksimālās jaudas vatos rezerves spuldzes: 40 W
- IP kods: IP20
- Aizsardzības klase: I klase
- Nomaināms gaismas avots: Jā
- Gaismas avotu skaits: 3

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718696132982
- Neto svars: 0,9 kg
- Bruto svars: 1,55 kg
- Augstums: 32 cm
- Garums: 14 cm
- Platums: 32 cm



Izlaides datums:
2025-04-25
Versija: 0.641

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com