


PHILIPS

2 gab. Paisley griestu/
sienas virziena gaismekļi

Griestu/sienas virziena
gaismekļi

Bez spuldzes

Balts



50572/31/PN



Izbaudiet dzīvi ar prieku

Philips my Living Contemporary ir virzienu gaismekļu sērija ar elegantu siluetu un augstas kvalitātes apgaismojumu, kas atbilst mūsdienu gaumei, prasībām un dzīvesstiliem.

Īpašās iezīmes

- Regulējama gaismekļa galva
- Ideāls gaismas kūlis akcenta apgaismojumam

Izstrādāta jūsu mājas birojam

- Jebkurai telpai jūsu interjerā
- Dabiskas un atpazīstamas formas

Radīta jūsu viesistabai un guļamistabai

- Augstas kvalitātes materiāli

Izceltie produkti

Regulējama gaismekļa galva



Virziet gaismu turp, kur to visvairāk vēlaties, vienkārši noregulējot, pagriežot vai noliecot virziena gaismekļa galvu.

Perfekti piemērots virzītam apgaismojumam

Ideāls gaismas kūlis akcenta apgaismojumam. Šim Philips virziena gaismeklī ir ideāls gaismas kūlis akcenta apgaismojumam (GU10 spuldze nav iekļauta). Ar sakopoto gaismas kūli jūs varat izcelt jebkuru detaļu vai priekšmetu savā interjerā.

Jebkurai telpai jūsu interjerā

Pilnībā funkcionāls un vienlaikus elegants – šis Philips virziena gaismeklis piešķirs jebkurai telpai jūsu mājoklī dekoratīvu pieskaņu.

Dabiskas un atpazīstamas formas

Philips myLiving vienmēr aktuālo izskatu raksturo plūdenas pārejas un izliektas līnijas. Praktiski un eleganti – myLiving virziena gaismekļi ir neuzkrītoši un perfekti iederas jebkurā mūsdienīgā interjerā.

Augstas kvalitātes materiāli

Šī lampa ir veidota, izmantojot no augstas kvalitātes materiāliem gatavotus slāņveida rakstus, kuriem ir nevainojama pēcspīduma. Šādi mēs spējam piedāvāt ilgizturīgu un uzticamu izstrādājumu, kas daudzus turpmākos gadus uzlabos noskaņu jūsu mājās.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas

Dizains un apdare

- Krāsa: Balts
- Materiāls: Metāls

Vide

- Produkta utilizācija: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/ piederums

- click!FIX stiprinājums: Jā
- Iebūvēta gaismas diode: Nē

Dažādi

- Radīts tieši: Guļamistaba, Dzīvojamā istaba, Ēdamistaba, Virtuve, Birojs, Halle
- Stils: Contemporary
- Tips: Griestu/sienas virziena gaismekļi
- Acu komforts: Nē

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,645 kg
- Kopējais augstums: 92 mm
- Kopējais garums: 240 mm
- Kopējais platums: 118 mm

Serviss

- Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: No bulb included
- Elektrotīkla strāva: AC 220–240
- Iekļautā gaismas avota enerģijas klase: spuldze nav iekļauta
- Stiprinājums/patrone: GU10
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 5.5W
- Maksimālās jaudas vatos rezerves spuldzes: 5,5
- IP kods: IP20

- Aizsardzības klase: I klase – iezemēts
- Nomaināms gaismas avots: Jā
- Gaismas avotu skaits: 2

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718696164662
- Neto svars: 0,65 kg
- Bruto svars: 0,85 kg
- Augstums: 11,7 cm
- Garums: 11,3 cm
- Platums: 33,4 cm



Izlaides datums:
2025-08-30
Versija: 0.666

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com