

PHILIPS

Galda lampa

myHomeOffice

N

Pelēka



69225/87/16



Veiciet darbu gaismā

Ar savu rotaļīgo formu šī Philips myHomeOffice galda lampa ar pelēkiem akcentiem noteikti izgaismos jūsu darba vietu. Tā ir izgatavota no kvalitatīva sintētiskā materiāla un tai ir noliecams statīvs.

Ilgtspējīgi apgaismes risinājumi

- Vienmēr iekļauta Philips spuldze
- Enerģijas taupīšana
- Silti balta gaisma

Īpašās iezīmes

- Elastīga svira
- Iesl./izsl. slēdzis uz produkta

Izstrādāta jūsu mājas birojam

- Virzīta gaisma, kas īpaši piemērota konkrētu vietu izgaismošanai
- Maksimāls spilgtums, lai apgaismotu jūsu darbvietu


Izceltie produkti

Vienmēr iekļauta Philips spuldze


Iepakojumā iekļautas augstas kvalitātes Philips EcoLamp energoefektīvās spuldzes, lai iegūtu vislabāko gaismas efektu.

Enerģijas taupīšana

Šī Philips energoefektīvā lampa ietaupa enerģiju salīdzinājumā ar parastajiem gaismas avotiem, palīdzot ietaupīt līdzekļus par elektrības rēķinu un saglabāt vidi.

Silti balta gaisma

Gaismai var būt atšķirīgas krāsu temperatūras, kas norādītas mērvienībās, ko dēvē par kelviniem (K). Spuldzes ar mazāku kelvinu vērtību rada siltu, omulīgāku apgaismojumu, bet spuldzes ar lielāku kelvinu vērtību rada vēsu, enerģiskāku apgaismojumu. Šī Philips lampa izstaro silti baltu gaismu mājīgai atmosfērai.

Elastīga svira


Virziet gaismu vēlamajā virzienā, izmantojot elastīgu statīvu.

Iesl./izsl. slēdzis uz produkta

Varat ieslēgt un izslēgt gaismu, izmantojot uz lampas neuzkrītoši izvietoto pogu.

Perfekts darba apgaismojums

Šī Philips galda lampa izstaro sakopotu gaismas kūli, kas nodrošina vienmērīgu apgaismojumu darba vietā.

Maksimāls spilgtums

Šī Philips galda lampa ir īpaši izstrādāta darbam pie galda, piemēram, mājasdarbu veikšanai vai ziņu pārlūkošanai klēpj datorā. Pēc ieslēgšanas tā uzreiz nodrošina nepieciešamo spilgtuma līmeni maksimālam komfortam.

Specifikācijas

Dizains un apdare

- Krāsa: Pelēka
- Materiāls: Sintētisks audums

Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Izteikti gaismas stari: Jā
- Elastīga svira: Jā
- Komplektā iekļauta(-s) fluorescējošā(-s) spuldze(-s): Jā
- Iesl./izsl. slēdzis uz produkta: Jā
- Brīvi pagriežams jebkurā virzienā: Jā

Dažādi

- Radīts tieši: Māju birojs un studija
- Stils: Izteiksmīgs
- Tips: Galda lampa
- Acu komforts: Nē

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 1,200 kg
- Augstums: 35 cm
- Garums: 13,5 cm
- Platums: 33 cm

Serviss

- Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 10 000 stundas
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos (slēpta): 600 lm
- Iekļautās spuldzes gaismas atdeve lūmenos: 600 lm
- Gaismas avots ekvivalents standarta spuldzei ar jaudu: 50 W
- Spuldzes tehnoloģija: fluorescējoša, 240 V
- Gaismas krāsa: silti balta
- Elektrotīkla strāva: Diapazons 220 V–240 V, 50–60 Hz
- LED: Nē
- Iebūvēta LED: Nē
- Iekļautā gaismas avota enerģijas klase: A
- Gaismeklis ir saderīgs ar spuldzēm, kuru klase ir: A+ līdz E
- Spuldžu skaits: 1
- Stiprinājums/patrona: E27
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 11 W
- Maksimālās jaudas vatos rezerves spuldzes: 11 W
- IP kods: IP20, aizsardzība pret priekšmetiem, kas lielāki par 12,5 mm, nav aizsargāts pret mitrumu
- Aizsardzības klase: II — dubulta izolācija
- Nomaināms gaismas avots: Jā

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8717943771165
- Neto svars: 1,2 kg
- Bruto svars: 1,52 kg
- Augstums: 293 mm
- Garums: 146 mm
- Platums: 193 mm
- Materiāla numurs (12NC): 915003543001



Izlaides datums:
2024-04-20
Versija: 0.781

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, palaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com