

PHILIPS

Kvēlspuldze

Kvēlspuldzes lampa ar
reflektoru

60 W

Matēta

E27 patrona

871150004366578



Krāsains presēta stikla reflektors

Krāsains PAR atstarotājs ir izstrādāts svētku apgaismojumam, kā arī restorāniem, deju zālēm, diskotēkām, strūklakām un 'Son et Lumiere' izrādēm. Presēts stikls un ūdensdroša konstrukcija padara šo lampu ideāli piemērotu izmantošanai telpās un ārpus tām.

Nav piemērots iekštelpu apgaismojumam

- Dekoratīviem krāsu efektiem

Satriecošas krāsas

- Izcils pārklājums

Piemērots izmantošanai telpās un ārpus tām

- Ūdensdrošs krāsains pārklājums

Izceltie produkti

Dekoratīviem krāsu efektiem

Bagātas piesātinātas krāsas noskaņas uzlabošanai

Izcils pārklājums

Ūdensdrošs krāsains pārklājums

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Līdzda: E27
- Spuldzes apdare: Matēta
- Darbojas ar reostatu: Jā

Spuldzes izmēri

- Augstums: 104,5 mm
- Platums: 63 mm

Izturība

- Nominālais kalpošanas laiks: 1 000

Apgaismojuma raksturlielumi

- Lietojums: Akcenta apgaismojums
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 100

Atbilstība gaismekļiem

- Forma: NR63
- Spriegums: 230

Enerģijas patēriņš

- Enerģijas patēriņš: 60

Nominālās vērtības

- Aprēķinātais kalpošanas laiks: 1 000

Tehniskā specifikācija

- Aptumšojams: Jā
- Vāka pamatne: E27

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8711500043665
- Neto svars: 25,97 g
- Bruto svars: 38,17 g
- Augstums: 10,5 cm
- Garums: 6,2 cm
- Platums: 6,2 cm



Izlaides datums:
2025-09-17
Versija: 0.743

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com