

PHILIPS


Nightingale 35 W sienas
lampa GU10 bez spuldzes

Ārpus telpu gaismekļi

Bez spuldzes

Nerūsošs tērauds

Ūdensizturība



8718696154007



Izbaudiet brīnišķīgu dārza apgaismojumu

Šī āra lampa tika veidota, ņemot vērā jaunākās tendences un dzīvesveidu, lai radītu tādu jūsu vēlmēm atbilstošu gaisotni.

Vienkārša izmantošana

- Spuldze nav ietverta komplektā

Moderns dizains jūsu dārzā

- Moderns āra apgaismojums

Paredzēts lietošanai ārpus telpām

- IP44 – izmantošanai ārā

Īpašās iezīmes

- Divvirzienu gaismas efekts

Izceltie produkti

Spuldze nav ietverta komplektā

Šī gaismekļa komplektā nav ietverta spuldze, tāpēc varat izvēlēties tādu gaismas atdevi, kāda jūsu telpai un personiskajai gaumei ir vispiemērotākā. Izvēloties Philips LED spuldzi, tiks nodrošināta augsta kvalitātes un ilgizturīga gaismas atdeve.

Moderns āra apgaismojums

Iespaidīgs, spilgts un minimālistisks āra apgaismojums no Philips. Philips āra gaismekļu elegantais un modernais stils ir lielisks veids, kā izdaļot dārzus, taciņas un piemājas teritoriju ar gaismu.

IP44 – izmantošanai ārā



Šī Philips āra lampa ir īpaši izstrādāta mitrai ārpustelpu videi. Tai ir veiktas rūpīgas pārbaudes, lai nodrošinātu ūdensizturību. Tā ir klasificēta kā IP44, un tas nozīmē, ka tā ir sertificēta kā

aizsargāta pret putekļu iekļūšanu un droša pret izšļakstījumiem – tā ir ideāli piemērota vispārējai izmantošanai ārpus telpām.

Divvirzienu gaismas efekts

Šim Philips āra gaismeklim ir divvirzienu gaismas efekts. Tas radīs perfektu atmosfēru jūsu dārzā vai terasē.

Specifikācijas

Dizains un apdare

- Materiāls: Metāls

Vide

- Produkta utilizācija: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Pretrūsas un pretputekļu: Jā
- Divvirzienu gaismas staru kūļi: Nē
- click!FIX stiprinājums: Jā
- Pilnībā ūdensnecaurļaidīgs: Jā
- Iebūvēta gaismas diode: Nē
- Kustību sensors: Nē
- Saules enerģija: Nē
- Centrālā daļa: Nē

Dārzs

- Dārzs: Dārzs un terase

Dažādi

- Radīts tieši: Dārzs, Patio
- Stils: Contemporary
- Tips: Sienas lampas
- Acu komforts: Nē
- Papildu funkcijas: Ūdensizturība

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,6 kg
- Kopējais augstums: 160 mm
- Kopējais garums: 96 mm
- Kopējais platums: 80 mm

Serviss

- Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

- Elektrotīkla strāva: 220–240 V
- Aptumšojams gaismeklis: Nē
- Stiprinājums/patrona: GU10
- Maksimālās jaudas vatos rezerves spuldzes: 35
- IP kods: IP44
- Aizsardzības klase: I klase – iezemēts
- Nomaināms gaismas avots: Jā
- Gaismas avotu skaits: 2

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums:
8718696154007
- Neto svars: 0,72 kg
- Bruto svars: 0,81 kg
- Augstums: 17,8 cm
- Garums: 8,6 cm
- Platums: 10,1 cm



Izlaides datums:
2025-09-13
Versija: 0.311

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com