

PHILIPS


5 m gaismas virtene,
RGB

Gaismas virtenes


RGB

Caurspīdīga

Aptumšojama, RGB



8718696164242



Izkrāsojiet savu pasauli ar Philips LED gaismas virtenēm

Gaismas virtenes tālvadības pults nodrošina vienkāršu vadību, kā arī varat vienmērīgi aptumšot gaismu līdz vēlamajam līmenim. Iestatiet jebkuru no iecienītākajām 30 iepriekš iestatītajām krāsām. Philips LED gaismas virtenes ir viegli saliekamas, tās var sagriezt vēlamajā garumā un pielīmēt pie jebkuras virsmas

Vienkārša uzstādīšana

- Piegrieziet pēc izmēra

Gatavs lietošanai

- Gatavas lietošanai – viegla uzstādīšana

Vadība

- Ērtākai lietošanai komplektā ir iekļauta tālvadības pults

Izceltie produkti

Piegrieziet pēc izmēra

Viegli sagrieziet gaismas virtenes atbilstoši telpas formai. Uz gaismas virknes ir sniegtas atzīmes vietās, kurās to drīkst griezt.

Gatavas lietošanai – viegla uzstādīšana

Mūsu lietošanai gatavās gaismas virtenes ir vienkārši uzstādīt, tādēļ varat acumirkli izbaudīt to radīto apgaismojumu. Komplektā ir iekļauts viss nepieciešamais.

Ērtākai lietošanai komplektā ir iekļauta tālvadības pults

Izvēlieties sev tīkamo gaismas krāsu, gaismmaiņas līmeni vai kādu no iepriekš iestatītajiem gaismas iestatījumiem.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Darbojas ar reostatu: Jā

Dizains un apdare

- Krāsa: Caurspīdīga
- Materiāls: Plastmasa

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 15 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 20 000

Vide

- Produkta utilizācija: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Regulējama gaismekļa galva: Nē
- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Iesl./izsl. slēdzis uz vada: Jā
- Komplektā iekļauts strāvas adapteris: Jā
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Nē

Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 110 °
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 45

Virtene/gaismas virtene

- Pagarināms: Nē

Dažādi

- Radīts tieši: Guļamistaba, Dzīvojamā istaba, Ēdamistaba, Virtuve, Mājas birojs, Gaitenis
- Stils: Contemporary
- Tips: Gaismas virtenes
- Acu komforts: Nē
- Papildu funkcijas: Aptumšojams, RGB krāsas

Citi raksturlielumi

- Spuldzes strāvas stiprums: 200 mA
- Efektivitāte: 20 lm/W

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,205 kg
- Augstums: 0,26 cm
- Garums: 500 cm
- Platums: 1 cm

Serviss

- Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: -
- Gaismas krāsa: RGB
- Elektrotīkla strāva: AC 220–240
- IP kods: IP20
- Aizsardzības klase: II klase

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718696164242
- Neto svars: 0,28 kg
- Bruto svars: 0,32 kg
- Augstums: 16 cm
- Garums: 5,5 cm
- Platums: 16 cm



Izlaides datums:
2025-05-21
Versija: 0.443

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com