

PHILIPS

ProjectLine
garenais gaismeklis

LED gaismeklis

60 cm

2700 K silti balta gaisma

2200 lm

Plata gaismas izkliedēšana



8718696169414



Profesionāla kvalitāte jūsu projektam

Energoefektīvs LED garenais gaismeklis, profesionālas LED lampas dažādam pielietojumam. ProjectLine garenais gaismeklis ir energoefektīvs un piemērots uzstādīšanai dažādās vietās. Plata gaismas izkliedēšana. Garenais gaismeklis ir piemērots uzstādīšanai pie sienas (horizontāli) un griestiem.

Ilgtspējīga izvēle

- Taupiet enerģiju no brīža, kad pagriežat slēdzi

Izvēlieties augstas kvalitātes apgaismojumu

- Varat uzticēties tam, kas rakstīts uz Philips iepakojuma

Izturība

- Ilgs kalpošanas laiks – līdz 15 000 stundām

Izceltie produkti

Energoefektīvs

Visi Philips enerģijas taupītāji taupa enerģiju no brīža, kad pagriežat slēdzi. Kalpošanas laikā tie patērē mazāk kW un tādējādi arī samazina rēķinu par enerģiju. Enerģijas taupīšanas līmenis atšķiras atkarībā no spuldzes veida un tehnoloģijas.

Uzticama kvalitāte:

Philips pilda savus solījumus attiecībā uz spuldžu veiktspēju. Varat uzticēties tam, kas uz Philips iepakojuma rakstīts par spuldzes jaudu, kalpošanas laiku un jaudu, kas ir līdzvērtīga kvēlspuldzēm.

Ilgs kalpošanas laiks – līdz 15 000 stundām

Philips LED tehnoloģija pagarina izstrādājuma kalpošanas laiku līdz 15 000 stundām.

Specifikācijas

Dizains un apdare

- Krāsa: Balts
- Materiāls: PVC
- Optiskā vāciņa/objektīva apdare: Opāls
- Optiskā vāciņa/objektīva materiāls: Polikarbonāts
- Optiskā vāciņa/objektīva forma: Izliekts
- Optiskā vāciņa/objektīva tips: Polikarbonāts

Izturība

- Apkārtējā temperatūra: No –10 līdz +35 °C

Vide

- Sustainability rating: –

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Gaismas plūsmas tolerance: –10% / +10%
- Color Code: Silti balta
- Konstanta gaismas atdeve: Nē
- Korelēta krāsu temperatūra: 2700
- Init. Color Rendering Index Tolerance: 0
- Sākotnējā krāsainība: (0.46,0.42)<5
- Lampu saimes kods: 22S | LED
- Module, system flux 2200 lm
- Light source engine type: LED
- Nomaināms gaismas avots: Nē
- Gaismekļa gaismas stara izkliedēšana: 120°
- Gaismas plūsma: 2 200 lm
- Maksimālais aptumšošanas līmenis: Neizmanto
- Optiskais materiāls: Polikarbonāts
- Optikas tips: plats staru kūlis
- Āra optikas tips: –
- Reflektora materiāls: Alumīnijs
- Darbības apkārtējā temperatūra Tq: 25 °C
- Stroboskopiska efekta vērtība (SVM): 1,6
- Vienotais atspīdumu novērtējums CEN: Not applicable
- Gaismas efektivitāte (novērtējums) (nomin.): 91 lm/W
- Augšupvērstas gaismas jaudas attiecība: 5

Dažādi

- Radīts tieši: Dārzs, Patio
- Papildu funkcijas: ProjectLine, Sensors, Ūdensizturība

Citi raksturlielumi

- CE marķējums: Jā
- ENEC zīme: –
- RoHS atbilstība: Jā
- Fotobioloģiskā drošība: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Strāvas padeve

- Ieejas spriegums: 220–240
- Izsitienstrāva: 4,1 A
- Izsitienstrāvas laiks: 0,047 ms
- Jaudas koeficients (daļa): 0.9

Energijas patēriņš

- Energijas patēriņš: 24
- Energijas patēriņa tolerance: +/-10%

Produkta izmēri un svars

- Kopējais augstums: 62 mm
- Kopējais garums: 570 mm
- Kopējais platums: 115 mm

Serviss

- Garantija: 1 gads

Tehniskā specifikācija

- IP kods: IP20
- Aizsardzības klase: II klase – divkārša izolācija
- Vads: 2 × 0,75 mm², Kabelis 0.2 m bez spraudņa
- Savienojums: 2 iebīdāmi savienotāji, 2 polu
- Vadības interfeiss: –
- Aptumšojams: Nē
- Draiveris/barošanas bloks/transformators: Barošanas avota bloks (ieslēgšana/izslēgšana)
- Iekļauts draiveris: Jā
- Fixation material: Nerūsējošs tērauds
- Uzliesmojamības zīme: Uzstādīšanai uz parasti uzliesmojošām virsmām
- Mirgojoša vērtība (PstLM): 1
- Kvēldiega tests: Temperatūra 650 °C, ilgums 30 s
- Line Frequency: 50 or 60
- Meh. trieciena aizsardzības kods: IK03 | 0,3 J
- Uzstādīšanas ierīce: Montāžas kronšteins
- Reduktoru skaits: 1 vienība
- Produktu skaits uz MCB 16 A, tips B: 33
- Piemērots nejaušai pārslēgšanai: Neizmanto
- Surge Protection (Common/Differential): 1.5/1.5

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718696169414
- Neto svars: 0,63 kg
- Bruto svars: 0,75 kg
- Augstums: 6,6 cm
- Garums: 62 cm
- Platums: 12 cm



Izlaides datums:
2025-09-13
Versija: 0.195

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, palaužoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com