PHILIPS

100 W matēta kvēlspuldze, A60 E27

LED

6500 K

1521 lm

15 000 h

8718699762612

A ↑ G D

Spilgts LED apgaismojums ar izcilu gaismas kvalitāti

Philips LED spuldzes izstaro brīnišķīgu, silti baltu gaismu. Tām ir nepārspējami ilgs kalpošanas laiks, un tās nodrošina ievērojamu energijas ietaupījumu. Ar vienkāršu un elegantu dizainu šī spuldze ir ideāls aizvietotājs ierastajām matētajām spuldzēm.

Augstas kvalitātes apgaismojums

- Radīts jūsu acu komfortam

Izgaismojiet savas mājas, kā vēlaties

- Perfekts vispārīgam istabas apgaismojumam

Izceltie produkti

Radīts jūsu acu komfortam

Nav noslēpums, ka spēcīgs apgaismojums noslogo acis. Pārāk spilgts apgaismojums var jūs apžilbināt. Pārāk maigā apgaismojumā var būt manāma mirgoņa. Taču tagad jūs varat maigi izgaismot savu pasauli ar acīm tīkamu LED apgaismojumu un savās mājās radīt ideālu noskaņu.

Perfekti piemērots vispārīgajam apgaismojumam

Mūsdienīgs apgaismojums ar standarta Philips LED spuldzēm visaptverošam izgaismojumam, kas ir ideāli piemērots vispārīgam telpu apgaismojumam.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi
- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Spuldze ar nevirzītu gaismu
- Ligzda: E27
- Spuldzes apdare: Matēta
- Darbojas ar reostatu: Nē
- Bulb Material: Glass

Izturība
- Ieslēgšanas ciklu skaits: 20 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000

Vide
- Produkta utilizācija: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Apgaismojuma raksturlielumi
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 6500 K
- Nominālā gaismas plūsma: 1521 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: 0.5
- Krāsas kods: 865 | CCT of 6500K
- Gaismas efektivitāte (novērtējums) (nomin.): 144 lm/W

Dažādi
- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort

Iepakojuma informācija
- EAN: 8718699762612
- EOC: 871869976261201
- Produkta nosaukums: LED classic 100W E27 CDL A60 FR ND SRT4

Enerģijas patēriņš
- Jaudas koeficients: 0.52
- Spriegums: 220-240 V
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 100 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): D
- Enerģijas patēriņš: 10,5 W

Produkta izmēri un svars
- Kopējais augstums: 104 mm
- Kopējais garums: 104 mm
- Kopējais platums: 60 mm

Tehniskā specifikācija
- Frekvence: 50-60
- EPREL reģistrācijas numurs: 387433

Iepakojuma izmēri un svars
- EAN/UPC – izstrādājums: 8718699762612
- Neto svars: 0,03 kg
- Bruto svars: 0,05 kg
- Augstums: 14,6 cm
- Garums: 6,5 cm
- Platums: 6,3 cm

Izlaides datums:
2025-08-30
Versija: 0.404

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com