

PHILIPS

Virziena gaismeklis
150 W R7S

LED

3000 K


2460 lm

15 000 h

Aptumšošana



8718699774011



Aptumšojams lineārs LED gaismeklis ar 300 grādu leņķa kūli

Šī inovatīvā lineārā LED lampa ir perfekts aizstājējs halogēna R7S lampām, ievērojami apsteidzot tās energoefektivitātē.

Augstas kvalitātes apgaismojums

- Vēsa, enerģiska gaisma

Izvēlieties vienkāršu risinājumu veco spuldžu nomainīai

- Lineārajai halogēnspludzei līdzīga forma un izmērs

Izvēlieties ilgtspējīgu risinājumu

- Ilgtspējīgas spuldzes – kalpo līdz 15 gadus ilgi
- Ietaupa līdz pat 90% enerģijas

Izceltie produkti

3500 K [LED lampas]



Šai spuldzei ir 3500 K krāsas temperatūra, kas nodrošina vēsu, enerģisku apgaismojumu; tas ir ideāli piemērots, lai radītu omulīgu vidi draugu uzņemšanai vai mierīgu noskaņu grāmatas lasīšanai.

Aizstāj lineāro halogēnspuldzi



Šī standarta LED lineārā spuldze ar skaistas formas dizainu un ierastajiem izmēriem ir mūsdienīgs apgaismojuma risinājums. Perfekts, ilgtspējīgs aizstājējs tradicionālajām lineārajām halogēnspuldzēm.

Nominālais vidējais kalpošanas laiks 15 000 stundas



Spuldžu kalpošanas laiks ir līdz 15 000 stundām, tāpēc jūs varat neraizēties par nepieciešamību bieži mainīt spuldzes un vairāk nekā 15 gadus baudīt ideālu apgaismojuma risinājumu.

Ietaupa līdz pat 90% enerģijas



Izmantojiet enerģijas ietaupījumu, ko nodrošina LED gaismas, nezaudējot gaismas kvalitāti. Acumirkļi ietaupiet vairāk nekā 90% elektroenerģijas, nomainot esošās kvēlspuldzes vai halogēna spuldzes

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Nevirzīts atstarotājs
- Ligzda: R7s
- Spuldzes apdare: Caurspīdīga
- Darbojas ar reostatu: Jā
- Bulb Material: Plastic

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000

Vide

- Produkta utilizācija: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 3000 K
- Nominālā gaismas plūsma: 2460 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: 0.4
- Krāsas kods: 830 | CCT of 3000K
- Gaismas efektivitāte (novērtējums) (nomin.): 140 lm/W

Dažādi

- Acu komforts: Nē
- Papildu funkcijas: Aptumšojams

Iepakojuma informācija

- EAN: 8718699774011
- EOC: 871869977401100
- Produkta nosaukums: LED 150W R7S 118mm WH D SRT4

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.9
- Spriegums: 220-240 V
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 150 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): D
- Enerģijas patēriņš: 17,5 W

Produkta izmēri un svars

- Kopējais augstums: 118 mm
- Kopējais garums: 118 mm
- Kopējais platums: 42 mm

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50-60
- EPREL reģistrācijas numurs: 397597

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718699774011
- Neto svars: 0,14 kg
- Bruto svars: 0,17 kg
- Augstums: 14,6 cm
- Garums: 3 cm
- Platums: 6,3 cm



Izlaides datums:
2025-09-13
Versija: 0.461

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com