PHILIPS

35 W virziena gaismeklis PAR16 GU10

LED

4000 K

275 lm

15 000 h

8718699774172

A ↑ G F

Šo spuldžu konstrukcija padara tās atšķirīgas

Ar pievilcīgas formas dizainu un ierastajiem izmēriem šis LED prožektors ir ideāls ilgtspējīgs standarta halogēna prožektoru aizvietotājs.

Augstas kvalitātes apgaismojums

- Vēsa, balta gaisma

Izceltie produkti

Vēsa, balta gaisma

Šai spuldzei ir 4000 K krāsas temperatūra, kas nodrošina īpaši vēsu, svaigu un dzidru gaismu.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi
- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Virzīts atstarotājs
- Ligzda: GU10
- Spuldzes apdare: Caurspīdīga
- Darbojas ar reostatu: Nē
- Bulb Material: Glass

Izturība
- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000

Vide
- Produkta utilizācija: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Apgaismojuma raksturlielumi
- Gaismas krišanas leņķis: 36 °
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 4000 K
- Nominālā gaismas plūsma: 275 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: 0.5
- Krāsas kods: 840 | CCT of 4000K
- Gaismas efektivitāte (novērtējums) (nomin.): 78 lm/W

Dažādi
- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort

Iepakojuma informācija
- EAN: 8718699774172
- EOC: 871869977417200
- Produkta nosaukums: LEDClassic 35W GU10 CW 36D RF ND SRT4

Enerģijas patēriņš
- Jaudas koeficients: 0.5
- Spriegums: 220-240 V
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 35 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): F
- Enerģijas patēriņš: 3,5 W

Produkta izmēri un svars
- Kopējais augstums: 54 mm
- Kopējais garums: 54 mm
- Kopējais platums: 50 mm

Nominālās vērtības
- Saistītā maksimālā intensitāte: 590 cd

Tehniskā specifikācija
- Frekvence: 50-60
- EPREL reģistrācijas numurs: 391857

Iepakojuma izmēri un svars
- EAN/UPC – izstrādājums: 8718699774172
- Neto svars: 0,05 kg
- Bruto svars: 0,07 kg
- Augstums: 12,7 cm
- Garums: 5,3 cm
- Platums: 6,3 cm

8718699774172

Izlaides datums:
2025-09-13
Versija: 0.160

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com