

PHILIPS

Reflector 40W R50
E14, 2 gab.

LED

2700 k

210 lm

15 000 h



8718699774257



Ilgdarbīgs LED akcenta apgaismojums ar koncentrētu un spilgtu gaismas kūli

Šī virzītā LED lampa nodrošina koncentrētu kūli ar aptumšojamu, silti baltu gaismu, un tā ir lielisks aizvietotājs tradicionālajām reflektora lampām

Augstas kvalitātes apgaismojums

- Kvēlspuldzei līdzīga silti balta gaisma

Izceltie produkti

Kvēlspuldzei līdzīga silti balta gaisma



Šai spuldzei ir 2700 K krāsas temperatūra, kas rada siltu, mierpilnu noskaņu un ir perfekti piemērota, lai atslābinātos. Šī 2700 K gaisma ir ideāls risinājums mājas apgaismojumam.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Virzīts atstarotājs
- Ligzda: E14
- Spuldzes apdare: Caurspīdīga
- Darbojas ar reostatu: Nē
- Bulb Material: Glass

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000

Vide

- Produkta utilizācija: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 36 °
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 2700 K
- Nominālā gaismas plūsma: 210 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: 0.5
- Krāsas kods: 827 | CCT of 2700K
- Gaismas efektivitāte (novērtējums) (nomin.): 75 lm/W

Dažādi

- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort

Iepakojuma informācija

- EAN: 8718699774257
- EOC: 871869977425700
- Produkta nosaukums: LED CLA 40W R50 E14 WW 36D ND RF 2SRT6

Energijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.5
- Spriegums: 220–240 V
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 40 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): F
- Energijas patēriņš: 2,8 W

Produkta izmēri un svars

- Kopējais augstums: 84 mm
- Kopējais garums: 84 mm
- Kopējais platums: 50 mm

Nominālās vērtības

- Saistītā maksimālā intensitāte: 400 cd

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50–60
- EPREL reģistrācijas numurs: 397588

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718699774257
- Neto svars: 0,11 kg
- Bruto svars: 0,14 kg
- Augstums: 12,7 cm
- Garums: 5,3 cm
- Platums: 13 cm



Izlaides datums:
2025-09-20
Versija: 0.179

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com