

PHILIPS

50 W virziens
gaismeklis PAR16 GU10

LED

6500 K

390 lm

15 000 h



8718699775698



Izbaudiet silti baltu LED gaismu

Šī Philips LED spuldze nodrošina skaistu īpaši siltu gaismu. Tai ir īpaši ilgs kalpošanas laiks, un tā nodrošina tūlītēju un ievērojamu enerģijas ietaupījumu. Pateicoties izcilai krāsu temperatūrai, šī spuldze ir ideāli piemērota mājīgas noskaņas radīšanai.

Augstas kvalitātes apgaismojums

- Vēsa dienas gaisma

Izvēlieties vienkāršu risinājumu veco spuldžu nomaiņai

- Halogēnspuldzei ar reflektoru līdzīga forma un izmērs

Izgaismojiet savas mājas, kā vēlaties

- Perfekti piemērots virzītam apgaismojumam

Izceltie produkti

Vēsa dienas gaisma



Šīs spuldzes krāsas temperatūra ir 6500 K, un tā ir augstākā krāsas temperatūra, kas pieejama šajā spuldžu kategorijā. Tāpēc tā rada apgaismojumu, kas ir maksimāli pietuvināts dabiskai dienas gaismai. Tas ļauj jums koncentrēties un pievērst uzmanību katrai detaļai.

Aizstāj halogēna prožektoru



Šis LED reflektors ar skaistas formas dizainu un ierastajiem izmēriem ir mūsdienīgs apgaismojuma risinājums. Perfekts, ilgtspējīgs aizstājējs tradicionālajai halogēnspuldzei ar reflektoru.

Perfekti piemērots virzītam apgaismojumam



Šis LED prožektors ir mūsdienīgs apgaismojums ar gaismas izvadi ierasti platā leņķī (36 grādi), kas ir piemērots gan virzītam, gan vispārējam apgaismojumam. To var izmantot iebūvētos padziļinājumos un grozāmos gaismas ķermeņos, un tas ir ideāli piemērots virtuves un atsevišķu tās zonu apgaismojumam, kā arī dzīvojamo istabu un ēdamistabu apgaismojumam.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Virzīts atstarotājs
- Ligzda: GU10
- Spuldzes apdare: Caurspīdīga
- Darbojas ar reostatu: Nē
- Bulb Material: Glass

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000

Vide

- Produkta utilizācija: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 36 °
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 6500 K
- Nominālā gaismas plūsma: 390 lm
- Uzsildīšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: 0.5
- Krāsas kods: 865 | CCT of 6500K
- Gaismas efektivitāte (novērtējums) (nomin.): 84 lm/W

Dažādi

- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort

Iepakojuma informācija

- EAN: 8718699775698
- EOC: 871869977569801
- Produkta nosaukums: LEDClassic 50W GU10 CDL 36D ND 1PF SRT4

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.5
- Spriegums: 220–240 V
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 50 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): F
- Enerģijas patēriņš: 4,6 W

Produkta izmēri un svars

- Kopējais augstums: 54 mm
- Kopējais garums: 54 mm
- Kopējais platums: 50 mm

Nominālās vērtības

- Saistītā maksimālā intensitāte: 770 cd

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50–60
- EPREL reģistrācijas numurs: 391860

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718699775698
- Neto svars: 0,05 kg
- Bruto svars: 0,07 kg
- Augstums: 12,7 cm
- Garums: 5,3 cm
- Platums: 6,3 cm



Izlaides datums:
2025-09-13
Versija: 0.318

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com