

# PHILIPS

40 W oranža  
kvēlspuldze A160 E27

LED

1800K

470 lm

15 000 h

Aptumšošana



8719514313767



## Moderna LED spuldze mājai

Šī Philips LED spuldze izstaro brīnišķīgu un īpaši siltu gaismu. Spuldzei ir nepārspējami ilgs kalpošanas laiks, un tā acumirkli sniedz enerģijas ietaupījumu. Pateicoties izcilai krāsu temperatūrai, šī spuldze ir ideāli piemērota mājīgas noskaņas radīšanai.

### **Aptumšojama īpaši silti balta gaisma**

- Aptumšojama īpaši silti balta gaisma

### **Radīts, lai tiktu pamanīts. Izskatās lieliski gan izslēgtā, gan ieslēgtā veidā**

- Izskatās lieliski izslēgtā un ieslēgtā stāvoklī

# Izceltie produkti

## Aptumšojama īpaši silti balta gaisma



Sniedz mājīgu un siltu atmosfēru telpā ar īpaši silti baltu gaismu, ko var aptumšot, lai atmosfēru personalizētu.

## Izskatās lieliski izslēgtā un ieslēgtā stāvoklī



"Šī skaistā lampa ar redzamo kvēldiegu piešķir stilaun nostalgijas izjūtu jebkurai telpai. Izskatās lieliski gan izslēgtā, gan ieslēgtā veidā."

# Specifikācijas

## Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Spuldze ar nevirzītu gaismu
- Ligzda: E27
- Darbojas ar reostatu: Jā
- Spuldzes apdare: Dzeltena
- Bulb Material: Glass

## Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 20 000
- Apkārtējā temperatūra: No -20 līdz +45 °C
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000

## Vide

- Produkta utilizācija: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

## Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 1800 K
- Nominālā gaismas plūsma: 470 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: 0.5
- Krāsas kods: 818 | CCT of 1800K
- Korelētā krāsu temperatūra: 1800 K
- Gaismas plūsma: 470 lm
- Stroboskopiska efekta vērtība (SVM): 0,4
- Gaismas efektivitāte (novērtējums) (nomin.): 67 lm/W

## Dažādi

- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort
- Papildu funkcijas: Aptumšojams, Dekoratīvs

## Citi raksturlielumi

- CE marķējums: Jā
- RoHS atbilstība: Jā

## Iepakojuma informācija

- EAN: 8719514313767
- EOC: 871951431376700
- Produkta nosaukums: LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM

**Strāvas padeve**

- Jaudas koeficients (daļa): 0.7

**Enerģijas patēriņš**

- Jaudas koeficients: 0.7
- Spriegums: 220–240 V
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 40 W
- Enerģijas patēriņš: 7 W

**Produkta izmēri un svars**

- Kopējais augstums: 293 mm
- Kopējais garums: 293 mm
- Kopējais platums: 162 mm

**Nominālās vērtības**

- Aprēķinātais kalpošanas laiks: 15 000

**Tehniskā specifikācija**

- Frekvence: 50–60
- Diametrs: 162 mm
- Aptumšojams: Saderība tikai ar noteiktiem gaismaiņiem
- Mirgojoša vērtība (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60
- Vāka pamatne: E27

**Iepakojuma izmēri un svars**

- EAN/UPC – izstrādājums: 8719514313767
- Neto svars: 0,23 kg
- Bruto svars: 0,49 kg
- Augstums: 32 cm
- Garums: 18,5 cm
- Platums: 18,5 cm



Izlaides datums:  
2025-09-17  
Versija: 0.390

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.