

PHILIPS

4,7 W (50 W ekv.) PAR16
GU10 virziena gaismeklis

Viedais LED gaismeklis

Pilna krāsa

Plastmasa

Viegli uzsākama lietošana

Vadība ar lietotni WiZ vai balsi



8719514372344



Krāsaina gaisma, kas atbilst jūsu noskaņojumam

Pievienojiet izkliedētu un krāsainu viedo gaismu savas mājas standarta iebūvējamajiem un virziena gaismekļiem, izmantojot Philips viedo LED pilnkrāsu spuldzi ar GU10 pamatni. Šī spuldze ir saderīga ar WiZ. Izmantojot Wi-Fi savienojumu, to varat regulēt no lietotnes WiZ vai ar balsi.

Vienkārša uzstādīšana

- Vienkārša pieslēgšana un izmantošana. Saderīgs ar esošo Wi-Fi tīklu.

Viedā vadība

- Pārvaldiet no jebkuras vietas, izmantojot viedtālruni.
- Balss vadība, izmantojot Google asistentu, Alexa vai Siri saišnes

Viedās funkcijas

- Automatizējiet savu apgaismojumu, izmantojot grafikus.
- Iepriekš iestatītas labsajūtas funkcijas

Gaismas režīmi

- Regulējami silti un vēsi balti, kā arī iepriekš iestatīti režīmi.
- Miljoniem krāsu un dinamisku gaismas režīmu.
- Pielāgojiet ainavas ar iepriekš iestatītiem dinamiskajiem gaismas režīmiem.

Izceltie produkti

Viegli uzsākama lietošana

WiZ darbojas ar jūsu esošo Wi-Fi rūteri, nav nepieciešama papildu vārteja. Vienkārši pievienojiet jauno gaismu, lejupielādējiet lietotni WiZ, un viss gatavs!

Kontrole no jebkuras vietas

Pārvaldiet savas WiZ gaismas jebkurā vietā, izmantojot viedtālruni. Nav jāuztraucas, ja pirms aiziešanas no mājām atstājāt ieslēgtu gaismu. Lietotne WiZ ir pieejama operētājsistēmām iOS un Android.

Balss vadība

Izbaudiet apgaismojuma brīvroku vadības iespējas, izmantojot vadību ar balsi un Google asistentu, Amazon Alexa vai Siri saīsnas! Izmantojot vienkāršas balss komandas varat ieslēgt un izslēgt gaismekļus, iestatīt gaismas izgaismošanu vai aptumšošanu, mainīt gaismas krāsu un iestatīt pielāgotas gaismas ainavas.

Automatizējiet savu apgaismojumu, izmantojot grafikus.

Automatizējiet apgaismojumu, lai tas atbilstu ikdienas vai iknedēļas kārtībai. Iepriekš iestatiet gaismas ieslēgšanos pirms ierašanās mājās un turiet to izslēgtu, kad tā nav vajadzīga.

Iepriekš iestatītas labsajūtas funkcijas

Izmantojiet iepriekš iestatītās labsajūtas funkcijas lietotnē WiZ, lai visu dienu baudītu apgaismojuma shēmu, kas vislabāk piemērota jūsu diennakts ritmam. WiZ nodrošinās jums spilgtu dienasgaismu, kad jums būs jāatgūst enerģija un jākoncentrējas, un vienmēr pāries uz maigu, siltu baltu gaismu, lai palīdzētu jums labāk atpūsties un gulēt.

Regulējami silti un vēsi balti, kā arī iepriekš iestatīti režīmi.

Izvēlieties no plaša baltās krāsas piedāvājuma: no enerģētiski vēsa līdz maigi siltam baltajam tonim. Varat arī vienkārši izvēlēties kādu no iepriekš iestatītajiem režīmiem, piemēram, Focus un Relax, lai radītu vislabāko gaisotni savām nodarbēm.

Miljoniem krāsu un dinamisku gaismas režīmu.

Izvēlieties no miljoniem gaišu krāsu paletes, lai jūsu mājās radītu pārsteidzošu atmosfēru. Izbaudiet smalkās atšķirības, kuras mūsu dinamiskie gaismas efekti ienes jūsu vidē.

Pielāgotas ainavas

Sajauciet dažādu krāsu un balto gaismu režīmus, lai izveidotu perfektu gaisotni jūsu ikdienas mirkļiem. Saglabājiet to un ieslēdziet jebkurā laikā, izmantojot lietotni, WiZ pultī vai ar balss palīdzību.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: PAR16
- Līdzda: GU10
- Tehnoloģija: Viedā Wi-Fi spuldze
- Darbojas ar reostatu: Saderība tikai ar noteiktiem gaismmaiņiem

Spuldzes izmēri

- Augstums: 5,8 cm
- Svars: 0,05 kg
- Platums: 5 cm

Izturība

- Vidējais kalpošanas laiks (lietojot 2,7 h dienā): 15 gads(-i)
- Gaismas plūsmas stabilitātes koeficients: 70%
- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 36 °
- Krāsu saskaņa: 6 SDCM
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 90
- Krāsu temperatūra: 2200–6500 K
- Gaismas krāsu kategorija: Pilna krāsa
- Nominālā gaismas plūsma: 345 lm
- Ieslēgšanās laiks: <0.5 s
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums

Dažādi

- Acu komforts: Jā

Citi raksturlielumi

- Spuldzes strāvas stiprums: 40 mA
- Efektivitāte: 73 lm/W

Iepakojuma informācija

- EAN: 8719514372344
- EOC: 871951437234400
- Produkta nosaukums: PHI WFB 50W GU10 922-65 RGB 1PF/6

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.51
- Spriegums: 220–240 V
- Jauda: 4,7 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 50 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): F

Produkta izmēri un svars

- Garums: 5,8 cm

Nominālās vērtības

- Aprēķinātais krišanas leņķis: 36 °
- Aprēķinātais kalpošanas laiks: 15 000 stundas
- Aprēķinātā gaismas plūsma: 345 lm
- Saistītā maksimālā intensitāte: 550 cd
- Nominālā jauda: 4.7 W

Serviss

- Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50–60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 584542



Izlaides datums:
2024-06-15
Versija: 0.173

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com