

PHILIPS

4,9 W (līdzvērt. 40 W)
svece, C37, E14 2 gab.

Viedais LED gaismeklis

Regulējama baltā gaisma

Plastmasa

Viegli uzsākama lietošana

Vadība ar lietotni WiZ vai balsi



8719514372702



Izvēlieties siltu vai vēsi baltu gaismu

Iegūstiet jebkuru silti vai vēsi baltu regulējamu gaismas toni saviem svečveida gaismekļiem, izmantojot šo Philips viedo svečveida LED spuldzi ar E14 pamatni. Šī spuldze ir saderīga ar WiZ. Izmantojot Wi-Fi savienojumu, to varat regulēt no lietotnes WiZ vai ar balsi.

Vienkārša uzstādīšana

- Vienkārša pieslēgšana un izmantošana. Saderīgs ar esošo Wi-Fi tīklu.

Viedā vadība

- Pārvaldi no jebkuras vietas, izmantojot viedtālruni.
- Balss vadība, izmantojot Google asistentu, Alexa vai Siri saišnes

Viedās funkcijas

- Automatizējiet savu apgaismojumu, izmantojot grafikus.
- Enerģijas pārraudzība
- Iepriekš iestatītas labsajūtas funkcijas

Gaismas režīmi

- Regulējami silti un vēsi balti, kā arī iepriekš iestatīti režīmi.
- Pielāgojiet ainavas ar iepriekš iestatītiem dinamiskajiem gaismas režīmiem.

Izceltie produkti

Viegli uzsākama lietošana

WiZ darbojas ar jūsu esošo Wi-Fi rūteri, nav nepieciešama papildu vārteja. Vienkārši pievienojiet jauno gaismu, leļupielādējiet lietotni WiZ, un viss gatavs!

Kontrole no jebkuras vietas

Pārvaldiet savas WiZ gaismas jebkurā vietā, izmantojot viedtālruni. Nav jāuztraucas, ja pirms aiziešanas no mājām atstājāt ieslēgtu gaismu. Lietotne WiZ ir pieejama operētājsistēmām iOS un Android.

Balss vadība

Izbaudiet apgaismojuma brīvroku vadības iespējas, izmantojot vadību ar balsi un Google asistentu, Amazon Alexa vai Siri saīsnēs! Izmantojot vienkāršas balss komandas varat ieslēgt un izslēgt gaismekļus, iestatīt gaismas izgaismošanu vai aptumšošanu, mainīt gaismas krāsu un iestatīt pielāgotas gaismas ainavas.

Automatizējiet savu apgaismojumu, izmantojot grafikus.

Automatizējiet apgaismojumu, lai tas atbilstu ikdienas vai iknedēļas kārtībai. Ieplānojiet gaismas ieslēgšanos pirms ierašanās mājās un turiet to izslēgtu, kad tā nav vajadzīga.

Enerģijas pārraudzība

Lietotne WiZ reģistrē jūsu gaismas enerģijas patēriņu. Skatiet savu nedēļas vai dienas pārskatu un gudri plānojiet apgaismojumu, lai optimizētu enerģijas patēriņu mājās.

Iepriekš iestatītas labsajūtas funkcijas

Izmantojiet iepriekš iestatītās labsajūtas funkcijas lietotnē WiZ, lai visu dienu baudītu apgaismojuma shēmu, kas vislabāk piemērota jūsu diennakts ritmam. WiZ nodrošinās jums spilgtu dienasgaismu, kad jums būs jāatgūst enerģija un jākoncentrējas, un vienmēr pāries uz maigu, silti baltu gaismu, lai palīdzētu jums labāk atpūsties un gulēt.

Regulējami silti un vēsi balti, kā arī iepriekš iestatīti režīmi.

Izvēlieties no plaša baltās krāsas piedāvājuma: no enerģētiski vēsa līdz maigi siltam baltajam tonim. Varat arī vienkārši izvēlēties kādu no iepriekš iestatītajiem režīmiem, piemēram, Focus un Relax, lai radītu vislabāko gaisotni savām nodarbēm.

Pielāgotas ainas

Sajauciet dažādu krāsu un balto gaismu režīmus, lai izveidotu perfektu gaisotni jūsu ikdienas mirkliem. Saglabājiet to un ieslēdziet jebkurā laikā, izmantojot lietotni, WiZ pulti vai ar balss palīdzību.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: C37
- Ligzda: E14
- Tehnoloģija: Viedā Wi-Fi spuldze
- Stikla veids: Matēta
- Spuldzes apdare: Matēta
- Darbojas ar reostatu: Jā

Spuldzes izmēri

- Augstums: 11,6 cm
- Svars: 0,045 kg
- Platums: 3,9 cm

Izturība

- Vidējais kalpošanas laiks (lietojot 2,7 h dienā): 15 gads(-i)
- Gaismas plūsmas stabilitātes koeficients: 70%
- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu saskaņa: 6 SDCM
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): ≥90
- Krāsu temperatūra: 2700–6500 K
- Gaismas krāsas kategorija: Regulējama baltā gaisma
- Nominālā gaismas plūsma: 470 lm
- Ieslēgšanās laiks: <0.5 s
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums

Dažādi

- Acu komforts: Jā

Citi raksturlielumi

- Spuldzes strāvas stiprums: 40 mA
- Efektivitāte: 95 lm/W

Iepakojuma informācija

- EAN: 8719514372702
- EOC: 871951437270200
- Produkta nosaukums: PHI WFB 40W C37 E14 927-65 TW 2PF/6

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.51
- Spriegums: 220-240 V
- Jauda: 4,9 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 40 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): F

Produkta izmēri un svars

- Garums: 11,6 cm

Nominālās vērtības

- Aprēķinātais kalpošanas laiks: 15 000
- Aprēķinātā gaismas plūsma: 470 lm
- Nominālā jauda: 4.9 W

Serviss

- Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50-60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 1901099

Spuldze

- Komunikācijas protokols: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)

Kas tiek atbalstīts

- Saderība ar efektiem: Yes
- Wi-Fi: Wireless G
- Noteikts atbalsta periods: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. piederumu skaits: 9999

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8719514372702
- Neto svars: 0,09 kg
- Bruto svars: 0,15 kg
- Augstums: 16 cm
- Garums: 7 cm
- Platums: 10,5 cm



Izlaides datums:
2025-05-24
Versija: 0.275

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com