PHILIPS

Bridge 15 W sienas lampa E27 bez spuldzes

Ekorežīmi

- Bez spuldzes
- Antracīta
- Sensors; ūdensizturīgs

8719514385429

Ietaupiet eleganti

Izbaudiet brīvus vakarus dārzā ar šo eleganto Philips antracīta krāsas ārpustelpu sienas lampu ar kustību sensoru. Tā sagaida jūs mājās ar silti baltu gaismu. Radiet satriecošu atmosfēru, kas vienlaikus ir arī arhitektūras šedevrs.

Ilgtspējīgi apgaismes risinājumi

- Īpaši ilgs spuldzes kalpošanas laiks
- Enerģijas taupīšana

Moderns dizains jūsu dārzā

- Stilīgi un moderni dizaini jūsu dārzam
- Izsmalcinātas detaļas, izgatavotas no augstākās klases elegantiem materiāliem
- Pilns pieejamo pielietojumu klāsts
- Augstas kvalitātes alumīnijs un augstvērtīgi mākslīgie materiāli

Noskaņas un ērtību apvienojums

- Omulīgas siltas, baltas gaismas spīdums

Īpašās iezīmes

- IP 44 — paredzēta lietošanai ārpus telpām
- Mājīgs apgaismojums, kas rada drošības sajūtu

Izceltie produkti

Īpaši ilgs spuldzes kalpošanas laiks

Ietverta Philips spuldze ar īpaši ilgu kalpošanas laiku, līdz 20 000 stundu.

Enerģijas taupīšana

Šis Philips gaismeklis ietaupa enerģiju salīdzinājumā ar parastajiem gaismas avotiem, palīdzot ietaupīt līdzekļus par elektrības rēķinu un saglabāt vidi.

Stilīgi un moderni dizaini

Philips modernais dizains ir stilīgs, taču atturīgi skaists dienā vai naktī, nepārmācot dārza vai terases izskatu. Izvēlei pieejams pilns dizainu klāsts, tāpēc varat atrast īsto gaismekli, kas atbilst jūsu piemājas teritorijai un gaumei.

Izsmalcinātas detaļas

Katrs elements izgatavots no augstas kvalitātes komponentiem un izturīgiem materiāliem, piemēram, lieta alumīnija un nerūsējošā tērauda.

Vairāki pielietojumi

Āra apgaismojums, kas lieliski piemērots dārzam, terasēm, taciņām vai balkoniem — Philips ārsienu, statīvu, kājiņu un griestu gaismeklis rada omulīgu, relaksējošu atmosfēru pēc saulrieta, kā arī nodrošina drošu redzamību tumsā.

Augstas kvalitātes materiāls

Šis Philips gaismeklis ir izgatavots tieši ārpustelpu apgaismojumam. Tas ir izturīgs un paredzēts ilgstošai darbībai, tāpēc šis gaismeklis izgaismos jūsu dārzu katru nakti. Tas izgatavots no augstas kvalitātes lieta alumīnija un augstvērtīgas sintētikas.

Omulīga silta balta gaisma



Philips Outdoor ir āra lampu klāsts, kas rada brīnišķīgu siltu gaismu. Gaismas krāsas temperatūra ir 2700 kelvinu. Tā nodrošina lielu gaismas daudzumu skaidrai redzamībai, lai jūs varētu brīvi izmantot piemājas teritoriju arī pēc tumsas iestāšanās, un atpūsties, zinot, ka teritorijā visu nakti būs droši uzturēties.

Paredzēta lietošanai ārpus telpām

IP44 aizsardzība nozīmē, ka lampa paredzēta lietošanai ārpus telpām, tāpēc varat būt drošs, ka ārpustelpu lampas izgaismos jūsu dārzu neatkarīgi no tā, vai līst, spīd mēness vai snieg.

Mājīgs apgaismojums, kas rada drošības sajūtu

Kustību sensors ieslēdzas automātiski, kad ierodaties mājās, un informē, ja kāds ir ieradies.

Specifikācijas

Dizains un apdare

- Krāsa: Antracīta
- Materiāls: Metāls

Izturība

- Nominālais kalpošanas laiks: 10 000

Vide
- Produkta utilizācija: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums
- Pilnībā ūdensnecaurlaidīgs: Jā
- Iebūvēta gaismas diode: Nē
- Kustību sensors: Jā

Dārzs
- Dārzs: Dārzs un terase

Dažādi
- Radīts tieši: Dārzs, Patio
- Stils: Contemporary
- Tips: Sienas lampas
- Acu komforts: Nē
- Papildu funkcijas: Sensors, Ūdensizturība

Produkta izmēri un svars
- Neto svars: 1,060 kg
- Kopējais augstums: 245 mm
- Kopējais garums: 118 mm
- Kopējais platums: 101 mm

Serviss
- Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija
- Elektrotīkla strāva: 50–60 Hz
- Iekļautā gaismas avota enerģijas klase: spuldze nav iekļauta
- Stiprinājums/patrona: E27
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: -
- IP kods: IP44
- Aizsardzības klase: II klase – divkārša izolācija
- Gaismas avotu skaits: 1

Iepakojuma izmēri un svars
- EAN/UPC – izstrādājums: 8719514385429
- Neto svars: 1,07 kg
- Bruto svars: 1,31 kg
- Augstums: 26,5 cm
- Garums: 11,8 cm
- Platums: 13,2 cm

Izlaides datums: 2025-08-30
Versija: 0.278

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com