

PHILIPS

Bliss Fan griestu
gaismeklis, 28+35 W

Griestu ventilatora
gaismeklis

2700/5500/4000K

Balts

Tālvadības pults



8719514408494



Viens gaismeklis. Viens slēdzis. Trīs gaismas iestatījumi.

Uzstādot Philips LED gaismekli ar ievēljamu griestu ventilatoru iegūsiat pielāgojamu gaismu un ērtu gaisa vēsmu. Komplektā ir ietverta arī tālvadības pults. Ventilatoram ir caurredzamas lāpstiņas, kuras laikā, kad ventilators netiek lietots, var viegli ielocīt gaismekli, un trīs SceneSwitch gaismas iestatījumi – radiet perfektu atmosfēru jebkurā telpā.

Viegla lietošana

- Ievēlams griestu ventilators ar caurredzamām lāpstiņām
- Viegla uzstādīšana un droša lietošana
- Jaudīga un stabila veikspēja
- Izmantojiet visu gadu
- Izbaudiet ērtu vēsmu
- Ērti taimerī

Apkārtējā apgaismojuma efekts

- Spilgts, tomēr ērts griestu gaismeklis

Izcila kvalitāte

- Kluss motors

Izceltie produkti

Ievelkams griestu ventilators ar caurredzamām lāpstiņām

Atvadieties no virpuļojošām ēnām uz griestiem: šim ventilatoram ir caurredzamas lāpstiņas, kuras var ielocīt gaismeklī, kad ventilators netiek izmantots.

Viegla uzstādīšana un droša lietošana

Philips LED gaismeklis ar ievelkamu griestu ventilatoru ir izturējis stingru drošības pārbaudi, un papildus citām svarīgām drošības funkcijām tas ir aprīkots arī ar īpašām skrūvēm, kas laika gaitā neizskrūvējas.

Jaudīga un stabila veikspēja

Philips LED gaismeklis ar ievelkamu griestu ventilatoru nodrošina spēcīgu gaisa cirkulāciju un ilgstošu stabilu darbību. Izmantojiet to atsevišķi vai kopā ar gaisa kondicionētāju, ja gaisu nepieciešams dzesēt ātrāk.

Izmantojiet visu gadu

Ar vasaras un ziemas režīmiem vienmēr varēsiet piemeklēt vispiemērotākos iestatījumus, lai telpā gaiss cirkulētu visu gadu.

Izbaudiet ērtu vēsmu

Izmantojot funkcijas Natural Breeze (Dabiska vēsma) dinamiskos ventilatora darbības ātruma iestatījumus, jebkurā mājas telpā varat radīt gaisa plūsmu, kas līdzinās vēja vēsmai uz salas.

Ērti taimeri

Izvēlieties vienu no diviem taimera laika iestatījumiem, lai gaisma tiktu izslēgta noteiktā laikā. Iestatīšanai varat arī izmantot tālvadības pulti.

Spilgts, tomēr ērts griestu gaismeklis

Philips LED gaismeklis ar ievelkamu griestu ventilatoru jūsu mājās radīs spēcīgi spilgtu, tomēr ērtu, gaismu, ko varat pārvaldīt, izmantojot komplektā iekļauto tālvadības pulti vai sienas slēdzi.

Kluss motors

Philips LED gaismeklis ar ievelkamu griestu ventilatoru ir aprīkots ar klusu motoru, kas cirkulē telpā esošo gaisu, neradot skaļu troksni.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Apaļas formas

Dizains un apdare

- Krāsa: Balts
- Materiāls: Metāls, Plastmasa

Izturība

- Vidējais kalpošanas laiks (lietojot 2,7 h dienā): 15 gads(-i)
- Gaismas plūsmas stabilitātes koeficients: 70%
- Ieslēgšanas ciklu skaits: 15 000

Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Regulējama gaismekļa galva: Nē
- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Jā

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu saskaņa: 6 SDCM
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: <2

Dažādi

- Radīts tieši: Guļamistaba, Dzīvojamā istaba, Ēdamistaba, Virtuve, Mājas birojs
- Stils: Contemporary
- Tips: Griestu ventilatora gaismeklis
- Acu komforts: Jā
- Papildu funkcijas: Tālvadības pults

Citi raksturlielumi

- Spuldzes strāvas stiprums: 290 mA
- Efektivitāte: 128 lm/W

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.9

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 7,2 kg
- Augstums: 41,8 cm
- Garums: 51 cm
- Platums: 51 cm

Serviss

- Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 15 000 stundas
- Diametrs: 510 mm
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve
lūmenos: 4500
- Gaismas krāsa: 2700/5500/4000
- Elektrotīkla strāva: AC 220–240
- Aptumšojams gaismeklis: Nē
- LED: Jā
- Komplektā iekļauta vatu spuldze:
28+35
- IP kods: IP20
- Aizsardzības klase: I klase



Izlaides datums:
2024-04-09
Versija: 0.435

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, palaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com