

PHILIPS

Python 6 W sienas
lampa

Ārpus telpu gaismekļi

4000 K

Antracīta

Ūdensizturība

8719514417618



Izbaudiet skaistu dārza apgaismojumu

Cilindra formas antracīta krāsas sienas lampa Philips Python jūsu sienai piešķirs modernu izskatu. Tā ne tikai izgaismos ieeju, bet arī izstaros izkliedētu un vēsi baltu gaismu.

Ilgtspējīgi apgaismes risinājumi

- Ilgs kalpošanas laiks – līdz pat 25 000 stundām

Uzlabots LED apgaismojums

- 5 gadu garantija LED sistēmai
- Augstas kvalitātes LED apgaismojums

Izcila kvalitāte

- Augstas kvalitātes alumīnijs un augstvērtīgi mākslīgie materiāli

Paredzēts lietošanai ārpus telpām

- IP44 – izmantošanai ārā

Īpašās iezīmes

- Iebūvēts kustības un “no krēslas līdz rītausmai” sensors

Augstas kvalitātes apgaismojums

- Vēsi balta gaisma (4000 kelvini)

Izceltie produkti

Ilgs kalpošanas laiks – līdz pat 25 000 stundām



Šis uzticamais augstas kvalitātes LED apgaismojums kalpos līdz pat 25 000 stundām. Varat būt droši, ka nebūs jāraizējas par tehnisko apkopi gadiem ilgi – varēsiet izbaudīt perfektu dārza apgaismojumu katru vakaru.

5 gadu garantija LED sistēmai



Papildus standarta 2 gadu garantijai, kas tiek sniegta šim gaismeklī, Philips sniedz arī 5 gadu garantiju LED sistēmai (LED moduļim un draiverim).

Augstas kvalitātes LED apgaismojums




Šiem LED gaismeklīem tiek izmantota unikāla Philips izstrādāta tehnoloģija. Tie ieslēdzas acumirkli un rada optimālu gaismas atdevi, kas izceļ dārza košās krāsas.

Augstas kvalitātes alumīnijs un augstvērtīgi mākslīgie materiāli



Šis Philips gaismeklis ir izgatavots tieši ārpuselpu apgaismojumam. Tas ir izturīgs un paredzēts ilgstošai darbībai, tāpēc šis gaismeklis izgaismos jūsu dārzu katru nakti. Tas izgatavots no augstas kvalitātes lieta alumīnija un augstvērtīgas sintētikas.

IP44 – izmantošanai ārā




Šī Philips āra lampa ir īpaši izstrādāta mitrai ārpuselpu videi. Tai ir veiktas rūpīgas pārbaudes, lai nodrošinātu ūdensizturību. Tā ir klasificēta kā IP44, un tas nozīmē, ka tā ir sertificēta kā aizsargāta pret putekļu iekļūšanu un droša pret izšļakstījumiem – tā ir ideāli piemērota vispārējai izmantošanai ārpus telpām.

Iebūvēts kustības un “no krēslas līdz rītausmai” sensors



Ar iebūvēto kustību sensoru šie gaismeklī automātiski ieslēgsies, ja mājās pārnāksiet tumšajā laikā vai ja ieradīsies ciemiņi. Unikālā funkcija “no krēslas līdz rītausmai” automātiski ieslēgs apgaismojumu, kad ārā kļūst tumšs – tā ir lieliski piemērota garajiem vasaras vakariem, kā arī jūsu drošībai.

Vēsi balta gaisma (4000 kelvini)



Vai zinājāt, ka baltās gaismas toņi ir atkarīgi no krāsu temperatūras izmaiņām, ko mēra Kelvinos (K)? Zemāka krāsu temperatūra rada siltu, mājīgu baltu gaismu, savukārt augstāka krāsu temperatūra rada vēsu, enerģiskāku baltu gaismu. Šis gaismeklis rada vēsi baltu gaismu ar 4000 K.

Specifikācijas

Dizains un apdare

- Krāsa: Antracīta
- Materiāls: Metāls

Izturība

- Nominālais kalpošanas laiks: 25 000

Vide

- Produkta utilizācija: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Pretrūsas un pretputeķļu: Jā
- Divvirzienu gaismas staru kūļi: Nē
- click!FIX stiprinājums: Jā
- Dienas un nakts sensors: Nē
- Izteikti gaismas stari: Nē
- Darbojas ar reostatu: Nē
- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iepakojums bez neērtībām: Nē
- Pilnībā ūdensnecaurļaidīgs: Jā
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Kustību un dienas un nakts sensors: Nē
- Kustību sensors: Nē
- Ideāli piemērots noskaņas radīšanai: Nē
- Ideāli piemērots gaismas virzīšanai: Nē
- Portatīvs: Nē
- Komplektā iekļauts strāvas adapteris: Nē
- Komplektā iekļauta aizsargčaula: Nē
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Nē
- Izturīgs augstas kvalitātes materiāls: Jā
- Brīvi pagriežams jebkurā virzienā: Nē
- Saules enerģija: Nē
- Paceļams kupols (uz augšu un leju): No
- USB uzlāde: Nē
- Silti balta gaisma: Nē
- Centrālā daļa: Nē
- Centrālā daļa: Nē
- Spraudņa veids: No plug

Dārzs

- Dārzs: Dārzs un terase

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 4000 K

Dažādi

- Radīts tieši: Dārzs, Patio
- Stils: Contemporary
- Tips: Sienas lampas
- Acu komforts: Nē
- Papildu funkcijas: Ūdensizturība

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,42 kg
- Kopējais augstums: 215 mm
- Kopējais garums: 171 mm
- Kopējais platums: 84 mm

Serviss

- Garantija: 5 gadi

Tehniskā specifikācija

- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 500
- Gaismas krāsa: 4000
- Iekļautā gaismas avota enerģijas klase: E
- IP kods: IP44
- Aizsardzības klase: II klase – divkārša izolācija
- Nomaināms gaismas avots: Jā

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8719514417618
- Neto svars: 0,42 kg
- Bruto svars: 0,51 kg
- Augstums: 23 cm
- Garums: 9,5 cm
- Platums: 18 cm



Izlaides datums:
2025-08-30
Versija: 0.378

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com