

# PHILIPS

Doris griestu  
gaismeklis, 6 W

Ārpus telpu gaismekļi


2700 k

Balts

Ūdensizturība



8719514417915



## Izveidojiet savu stilu ar gaismu

Nerūsējoša tērauda antracīta krāsas lampa Philips Oslo jūsu sienai  
piešķirs modernu izskatu. Šis stilīgais gaismeklis izstaros augstas  
kvalitātes un siltu gaismu tieši ieejas virzienā.

### **Ilgtspējīgi apgaismes risinājumi**

- Ilgs kalpošanas laiks – līdz pat 15 000 stundām

### **Uzlabots LED apgaismojums**

- Augstas kvalitātes LED apgaismojums

### **Izcila kvalitāte**

- Augstas kvalitātes materiāls

### **Paredzēts lietošanai ārpus telpām**

- IP54 – izmantošanai ārā

### **Augstas kvalitātes apgaismojums**

- Silta balta gaisma (2700 kelvini)

# Izceltie produkti

**Ilgs kalpošanas laiks – līdz pat 15 000 stundām**



Šis uzticamais augstas kvalitātes LED apgaismojums kalpos līdz pat 15 000 stundas. Varat būt droši, ka nebūs jāraizējas par tehnisko apkopi gadiem ilgi – varēsiet izbaudīt perfektu dārza apgaismojumu katru vakaru.

**Augstas kvalitātes LED apgaismojums**



Šiem LED gaismekļiem tiek izmantota unikāla Philips izstrādāta tehnoloģija. Tie ieslēdzas acumirkļi un rada optimālu gaismas atdevi, kas izceļ dārza košās krāsas.

**Augstas kvalitātes materiāls**




Šī Philips āra lampa ir izgatavota no ilgzstūrīga augstas kvalitātes materiāla ar nevainojamu pēcapstrādi. Šādi mēs spējam piedāvāt uzticamu un ilgzstūrīgu apgaismes izstrādājumu, kas ir noturīgs pret koroziju un krāsas maiņu jebkuros laikapstākļos.

**IP54 – izmantošanai ārā**

Šī Philips āra lampa ir īpaši izstrādāta mitrai ārpustelpu videi. Tai ir veiktas rūpīgas pārbaudes, lai nodrošinātu ūdensizturību. Tā ir klasificēta kā IP54, un tas nozīmē, ka tā ir sertificēta kā aizsargāta pret putekļu iekļūšanu un droša pret izšļakstījumiem – tā ir ideāli piemērota vispārējai izmantošanai ārpus telpām.

**Silta balta gaisma (2700 kelvini)**



Vai zinājāt, ka baltās gaismas toņi ir atkarīgi no krāsu temperatūras izmaiņām, ko mēra Kelvinos (K)? Zemāka krāsu temperatūra rada siltu, mājīgu baltu gaismu, savukārt augstāka krāsu temperatūra rada vēsu, enerģiskāku baltu gaismu. Šis gaismeklis rada siltu, relaksējošu gaismu ar 2700 K.

## Specifikācijas

### Dizains un apdare

- Krāsa: Balts
- Materiāls: Metāls, Plastmasa

### Izturība

- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000

### Vide

- Produkta utilizācija: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

### Komplektā iekļauta papildu funkcija/ piederums

- Pretrūsas un pretputekļu: Jā
- click!FIX stiprinājums: Jā
- saderīgs ar visiem reostatiem: Nē
- Dienas un nakts sensors: Nē
- Izteikti gaismas stari: Jā
- Darbojas ar reostatu: Nē
- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iepakojums bez neērtībām: Nē
- Pilnībā ūdensnecaurlaidīgs: Jā
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Kustību un dienas un nakts sensors: Nē
- Kustību sensors: Nē
- Portatīvs: Nē
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Nē
- Brīvi pagriežams jebkurā virzienā: Nē
- Saules enerģija: Nē
- Paceļams kupols (uz augšu un leju): No
- USB uzlāde: Nē
- Silti balta gaisma: Jā
- Centrālā daļa: Nē
- Spraudņa veids: No plug

### Dārzs

- Dārzs: Dārzs un terase

### Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 2700 K

### Dažādi

- Radīts tieši: Dārzs, Patio
- Stils: Contemporary
- Tips: Griestu gaismekļi
- Acu komforts: Jā
- Papildu funkcijas: Ūdensizturība

### Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,26 kg
- Kopējais augstums: 70 mm
- Kopējais garums: 220 mm
- Kopējais platums: 220 mm

### Serviss

- Garantija: 5 gadi

### Tehniskā specifikācija

- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 600
- Gaismas krāsa: 2700
- Iekļautā gaismas avota enerģijas klase: F
- IP kods: IP54
- Aizsardzības klase: I klase – iezemēts
- Nomaināms gaismas avots: Nē

### Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8719514417915
- Neto svars: 0,26 kg
- Bruto svars: 0,53 kg
- Augstums: 28 cm
- Garums: 9 cm
- Platums: 28 cm



Izlaides datums:  
2025-08-30  
Versija: 0.291

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)