

PHILIPS

Galda lampa

Galda lampas

DSK604 40K

Balts

Pakāpeniski aptumšojams

8719514420359



Patīkama un acis saudzējoša LED gaisma

Pateicoties izturīgai konstrukcijai un optimālai veiktspējai, galda lampa Philips LED Performance ir izcils gaismeklis, kas jebkurā mājas telpā nodrošinās kvalitatīvu un spilgtu apgaismojumu. Patīkama un acīm saudzējoša gaisma.

Izcila kvalitāte

- EyeComfort — acīm tīkams apgaismojums

Vadība

- Pakāpeniska aptumšošana

Izceltie produkti

Komforts acīm

Sliktas kvalitātes apgaismojums var veicināt acu nogurumu. Daudzi no mums uzturas iekštelpās, tādēļ ir īpaši svarīgi nodrošināt savās mājās atbilstošu apgaismojumu. Mūsu izstrādājumiem tiek piemēroti strikti pārbaudes kritēriji, tostarp attiecībā uz mirgoņu, stroboskopisko efektu,

atspulgu, krāsu atveidi un krāsas maiņas efektu, lai nodrošinātu to atbilstību EyeComfort prasībām. Philips LED spuldzes ne tikai izstaro patīkamu gaismu, bet arī saglabā to visā darbmūža laikā, tādējādi vismaz desmit gadus nodrošinot nemainīgu gaismas kvalitāti, izstarošanu un krāsas. Izmantojiet acīm tīkamu

apgaismojumu. Jūsu acis jums par to pateiksies.

Pakāpeniska aptumšošana

Izvēlieties kādu no aptumšošanas līmeņiem, lai uz brīdi radītu pareizo noskaņojumu.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekšējās telpas
- Darbojas ar reostatu: Jā

Dizains un apdare

- Krāsa: Balts
- Materiāls: Metāls, Plastmasa

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 15 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000

Vide

- Produkta utilizācija: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/ piederums

- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Nē

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu saskaņa: 6 SDCM
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 90
- Krāsu temperatūra: 4000 K
- Gaismas efektivitāte (novērtējums (nomin.): 64 lm/W

Dažādi

- Radīts tieši: Guļamistaba, Dzīvojamā istaba, Birojs
- Stils: Contemporary
- Tips: Galda lampas
- Acu komforts: Jā
- Papildu funkcijas: Aptumšojams

Citi raksturlielumi

- Spuldzes strāvas stiprums: 180 mA

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 1,6 kg
- Kopējais augstums: 418 mm
- Kopējais garums: 180 mm
- Kopējais platums: 337 mm

Serviss

- Garantija: 1 gads

Tehniskā specifikācija

- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 900
- Gaismas krāsa: 4000
- Elektrotīkla strāva: 100–240
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 14
- IP kods: IP20
- Aizsardzības klase: II klase – divkārtša izolācija

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8719514420359
- Neto svars: 1,6 kg
- Bruto svars: 1,97 kg
- Augstums: 45,5 cm
- Garums: 21,5 cm
- Platums: 21,5 cm



Izlaides datums:
2025-08-30
Versija: 0.233

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com