

# PHILIPS

Mauve griestu  
gaismeklis, 16 W

Griestu gaismekļi

4000 K

Balts

Sensors



8719514431867



## Kustību sensora gaismeklis nodrošina komfortu un papildu elektroenerģijas ietaupījumu

Vairāk ērtības, vienlaikus ietaupot elektroenerģiju. Philips LED griestu gaismekli ar kustību sensoru viegli ieslēdz un izslēdz sensors, un tādējādi nav nepieciešams meklēt gaismas slēdzi, ienākot telpā un izejot no tās. Sensoram ir plašs kustību noteikšanas diapazons, izmantotā LED tehnoloģija uzreiz ieslēdz gaismu, un mājā gaisma iedegas tikai tad, kad tas ir vajadzīgs.

### Viegla lietošana

- Pateicoties iebūvētajam automātiskajam kustību sensoram, šis gaismeklis automātiski ieslēdzas, kad garām iet cilvēki.
- Vienkārša uzstādīšana

### Izturība

- Enerģijas taupīšana

# Izceltie produkti

## Iebūvēts kustību sensors

### Vienkārša uzstādīšana

Uzstādīšanu tagad var veikt pavisam vienkārši. Stingri piestipriniet vai piekariniet pie sienas vai griestiem,

iespraudiet kontaktligzdā kontaktdakšu, un gaismeklis ir gatavs lietošanai.

## Energijas taupīšana

Ietaupa elektroenerģiju, tādējādi nodrošinot ieguvumus gan jums, gan videi.

# Specifikācijas

## Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas

## Dizains un apdare

- Krāsa: Balts
- Materiāls: Metāls, Plastmasa

## Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 15 000

## Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

## Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Regulējama gaismekļa galva: Nē
- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Nē

## Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu saskaņa: 6 SDCM
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Uzsildīšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: <2

## Dažādi

- Radīts tieši: Guļamistaba, Dzīvojamā istaba, Ēdamistaba, Virtuve, Mājas birojs, Garāža
- Stils: Contemporary
- Tips: Griestu gaismekļi
- Acu komforts: Jā
- Papildu funkcijas: Sensors

## Citi raksturlielumi

- Spuldzes strāvas stiprums: 140 mA
- Efektivitāte: 118 lm/W

## Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,5 kg
- Augstums: 7,2 cm
- Garums: 32 cm
- Platums: 32 cm

## Serviss

- Garantija: 5 gadi

## Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 15 000 stundas
- Diametrs: 320 mm
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 1900
- Gaismas krāsa: 4000
- Elektrotīkla strāva: AC 220–240
- Aptumšojams gaismeklis: Nē
- LED: Jā
- IP kods: IP20
- Aizsardzības klase: I klase

## Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8719514431867
- Neto svars: 0,48 kg
- Bruto svars: 0,79 kg
- Augstums: 34,2 cm
- Garums: 8,2 cm
- Platums: 34,2 cm



Izlaides datums:  
2024-11-21  
Versija: 0.217

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)