

PHILIPS

4 gab. Star griestu/
sienas virziena gaismekļi

Griestu/sienas virziena
gaismekļi


2700 k

Melns

Aptumšojams; ClickFix



8719514435438



Izrotājiet savas mājas ar gaismu

Šis Philips myLiving Star LED virziena gaismeklis liecina par mūžīgu eleganci ar hromētu kāju un pulverveida melnu korpusu. Izmantojot šo Philips LED aptumšojamo virziena lampu, varat vienmērīgi aptumšot līdz vajadzīgajam apgaismojuma līmenim — no spilgtas funkcionālas gaismas ikdienas uzdevumiem līdz maigai gaismai atpūtai.

Ilgtspējīgi apgaismes risinājumi

- Saderīgs ar sienā iebūvējamiem gaismmaiņiem
- Augstas kvalitātes LED apgaismojums

Uzlabots LED apgaismojums

- Silti balta gaisma

Īpašās iezīmes

- Regulējama gaismekļa galva

Apgaismojums jūsu ērtībai un sirdsmieram

- Spuldzes kalpošanas laiks līdz pat 30 gadiem
- 5 gadu garantija jūsu sirdsmieram

Izceltie produkti

Saderīgs ar sienā iebūvējamiem gaismmaiņiem



Pielāgojiet šī Philips gaismekļa gaismas spilgtumu, izmantojot sienā iebūvējamu gaismmaiņi (nav iekļauts komplektā). Tādējādi varat radīt istabā vēlamo noskaņojumu, izcelt noteiktus interjera priekšmetus un vēl daudz ko citu.

Augstas kvalitātes LED apgaismojums



LED tehnoloģija, kas ietverta šajā Philips spuldzē, ir unikāls Philips radīts risinājums. Spuldze ieslēdzas uzreiz un sniedz optimālu gaismas atdevi, kā arī košas krāsas jūsu mājās.

Silti balta gaisma



Šajā gaismeklī izmantota jaunākā Philips apgaismojuma tehnoloģija ar jaunām silti baltas augstākās klases jaudas gaismas diodēm, kas nodrošina gaismas kūli ar krāsas temperatūru 2700 kelvini.

Regulējama gaismekļa galva



Virziet gaismu turp, kur to visvairāk vēlaties, vienkārši noregulējot, pagriežot vai noliecot virziena gaismekļa galvu.

Kalpošanas ilgums līdz pat 30 gadiem

LED apgaismojums kalpo ilgāk, tāpēc nebūs jāuztraucas par nepieciešamību bieži mainīt gaismas avotus. Tas ievērojami mazina atkritumu daudzumu un palīdz ietaupīt ilgtermiņā.

5 gadu garantija

Mūsu virziena gaismekli ir izstrādāti ilgstošai darbībai. Gatavajam produktam ir pilna 5 gadu garantija, tāpēc varat būt droši, ka katru dienu varēsiet izbaudīt ilgdarbīgu, kvalitatīvu apgaismojumu.

Specifikācijas

Spuldzes raksturojumi

- Paredzētais lietojums: iekštelpas

Dizains un apdare

- Krāsa: Melns
- Materiāls: Metāls

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 30 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 30 000

Vide

- Produkta utilizācija: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/ piederums

- Pretrūsas un pretputekļu: Nē
- Divvirzienu gaismas staru kūļi: Nē
- click!FIX stiprinājums: Jā
- Dienas un nakts sensors: Nē
- Izteikti gaismas stari: Nē
- Darbojas ar reostatu: Nē
- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iepakojums bez neērtībām: Nē
- Pilnībā ūdensnecaurļaidīgs: Nē
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Kustību un dienas un nakts sensors: Nē
- Kustību sensors: Nē
- Ideāli piemērots noskaņas radīšanai: Jā
- Ideāli piemērots gaismas virzīšanai: Jā
- Portatīvs: Nē
- Komplektā iekļauta aizsargčaula: Nē
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Nē
- Izturīgs augstas kvalitātes materiāls: Jā
- Brīvi pagriežams jebkurā virzienā: Jā
- Saules enerģija: Nē
- Paceļams kupols (uz augšu un leju): Manual
- USB uzlāde: Nē
- Silti balta gaisma: Jā
- Centrālā daļa: Nē
- Centrālā daļa: Nē
- Spraudņa veids: No plug

Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 45 °
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 2700 K
- Gaismas efektivitāte (novērtējums (nomin.): 110 lm/W

Dažādi

- Radīts tieši: Guļamistaba, Dzīvojamā istaba, Ēdamistaba, Virtuve, Birojs, Halle
- Stils: Contemporary
- Tips: Griestu/sienas virziena gaismekļi
- Acu komforts: Jā
- Papildu funkcijas: Aptumšojams, ClickFix

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 1,09 kg
- Vada garums: 1 120
- Kopējais augstums: 82 mm
- Kopējais garums: 560 mm
- Kopējais platums: 60 mm

Serviss

- Garantija: 5 gadi

Tehniskā specifikācija

- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 2000
- Gaismas krāsa: 2700
- Elektrotīkla strāva: AC 220–240
- Aptumšojams gaismeklis: Jā
- Iekļautā gaismas avota enerģijas klase: F
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 18
- IP kods: IP20
- Aizsardzības klase: I klase – iezemēts
- Nomaināms gaismas avots: Jā
- Gaismas avotu skaits: 4

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8719514435438
- Neto svars: 1,09 kg
- Bruto svars: 1,38 kg
- Augstums: 57,7 cm
- Garums: 7,2 cm
- Platums: 9,2 cm



Izlaides datums:
2025-08-30
Versija: 0.272

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, palaužoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com