

# PHILIPS

60 W A60 E27 bezkrāsas kvēlspuldzes x2

LED

4000 K

850 lm

15 000 h



8719514450912



## Spilgts LED apgaismojums ar izcilu gaismas kvalitāti

Philips LED spuldzes nodrošina skaistu silti baltu gaismu. Tām ir īpaši ilgs kalpošanas laiks, un tās nodrošina tūlītēju un ievērojamu enerģijas ietaupījumu. Ar vienkāršu un elegantu dizainu šī spuldze ir ideāls aizvietotājs bezkrāsas kvēlspuldzēm.

**Izgaismojiet savas mājas, kā vēlaties**

- Perfekts vispārīgam istabas apgaismojumam

# Izceltie produkti

## Perfekti piemērots vispārīgajam apgaismojumam



Mūsdienīgs apgaismojums ar standarta Philips LED spuldzēm visaptverošam izgaismojumam, kas ir ideāli piemērots vispārīgām telpu apgaismojumam.

## Specifikācijas

### Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Spuldze ar nevirzītu gaismu
- Ligzda: E27
- Spuldzes apdare: Caurspīdīga
- Darbojas ar reostatu: Nē
- Bulb Material: Glass

### Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 20 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000

### Vide

- Produkta utilizācija: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

### Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 4000 K
- Nominālā gaismas plūsma: 850 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums
- Krāsas kods: 840 | CCT of 4000K
- Gaismas efektivitāte (novērtējums) (nomin.): 121 lm/W

### Dažādi

- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort

### Iepakojuma informācija

- EAN: 8719514450912
- EOC: 871951445091200
- Produkta nosaukums: LED classic 60W A60 E27 CW CLND 2CT/6 EC

### Energijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.51
- Spriegums: 220–240 V
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 60 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): E
- Energijas patēriņš: 7 W

### Produkta izmēri un svars

- Kopējais augstums: 106 mm
- Kopējais garums: 106 mm
- Kopējais platums: 60 mm

### Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50–60
- EPREL reģistrācijas numurs: 1825164

### Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8719514450912
- Neto svars: 0,07 kg
- Bruto svars: 0,1 kg
- Augstums: 12 cm
- Garums: 6,7 cm
- Platums: 13,6 cm



Izlaides datums:  
2025-09-13  
Versija: 0.302

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)